


- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Chanfrein 15°
- Matière : acier 100 Cr6 trempé 58-60HRC rectifié
- Selon DIN 6325 (ISO 8734)
- Cisaillage cf. page technique
- Conditionnées par boîte




### REMISES

Nb. boîtes	1+	5+	10+	21+
Remises	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte	Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte
DH1-4/B	1,0	4	100	-	5,20 €	DH2-36/B	2,0	36	100	-	18,63 €
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	5,20 €	DH2-40/B	2,0	40	100	✓	21,22 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	5,20 €	DH2,5-6/B	2,5	6	100	✓	4,75 €
DH1-8/B	1,0	8	100	-	5,80 €	DH2,5-8/B	2,5	8	100	✓	4,85 €
DH1-10/B	1,0	10	100	-	6,00 €	DH2,5-10/B	2,5	10	100	✓	5,07 €
DH1-12/B	1,0	12	100	-	6,19 €	DH2,5-12/B	2,5	12	100	✓	5,20 €
DH1,5-5/B	1,5	5	100	-	3,83 €	DH2,5-14/B	2,5	14	100	✓	5,37 €
DH1,5-6/B	1,5	6	100	✓	5,20 €	DH2,5-16/B	2,5	16	100	✓	5,43 €
DH1,5-8/B	1,5	8	100	✓	4,34 €	DH2,5-18/B	2,5	18	100	-	6,19 €
DH1,5-10/B	1,5	10	100	✓	4,53 €	DH2,5-20/B	2,5	20	100	✓	15,82 €
DH1,5-12/B	1,5	12	100	-	4,81 €	DH2,5-22/B	2,5	22	100	-	6,49 €
DH1,5-14/B	1,5	14	100	-	5,20 €	DH2,5-24/B	2,5	24	100	-	6,71 €
DH1,5-16/B	1,5	16	100	-	5,61 €	DH2,5-26/B	2,5	26	100	-	10,79 €
DH1,5-18/B	1,5	18	100	-	6,40 €	DH2,5-28/B	2,5	28	100	-	11,31 €
DH1,5-20/B	1,5	20	100	✓	9,12 €	DH2,5-30/B	2,5	30	100	-	12,50 €
DH1,5-22/B	1,5	22	100	-	10,79 €	DH2,5-32/B	2,5	32	100	-	14,04 €
DH1,5-24/B	1,5	24	100	-	12,50 €	DH2,5-36/B	2,5	36	100	-	17,94 €
DH1,5-26/B	1,5	26	100	-	17,11 €	DH2,5-40/B	2,5	40	100	✓	20,18 €
DH1,5-28/B	1,5	28	100	-	18,63 €	DH2,5-45/B	2,5	45	100	-	22,19 €
DH1,5-30/B	1,5	30	100	-	20,51 €	DH2,5-50/B	2,5	50	100	-	24,26 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	4,34 €	DH3-6/B	3,0	6	100	✓	4,53 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	4,59 €	DH3-8/B	3,0	8	100	✓	4,36 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	4,79 €	DH3-10/B	3,0	10	100	✓	4,59 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	5,05 €	DH3-12/B	3,0	12	100	✓	4,85 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	5,39 €	DH3-14/B	3,0	14	100	✓	5,20 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	5,70 €	DH3-16/B	3,0	16	100	✓	5,48 €
DH2-18/B	2,0	18	100	✓	5,90 €	DH3-18/B	3,0	18	100	✓	5,83 €
DH2-22/B	2,0	22	100	✓	6,71 €	DH3-20/B	3,0	20	100	✓	6,04 €
DH2-24/B	2,0	24	100	-	9,55 €	DH3-22/B	3,0	22	100	-	6,40 €
DH2-26/B	2,0	26	100	-	11,68 €	DH3-24/B	3,0	24	100	✓	6,60 €
DH2-28/B	2,0	28	100	✓	12,50 €	DH3-26/B	3,0	26	100	✓	6,88 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	14,90 €	DH3-28/B	3,0	28	100	-	7,24 €
DH2-32/B	2,0	32	100	-	16,09 €	DH3-30/B	3,0	30	100	✓	7,55 €

\*Dans la limite du disponible

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Chanfrein 15°
- Matière : acier 100 Cr6 trempé 58-60HRC rectifié
- Selon DIN 6325 (ISO 8734)
- Cisaillement cf. page technique
- Conditionnées par boîte



### REMISES

Nb. boîtes	1+	5+	10+	21+
Remises	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte	Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	7,81 €	DH5-20/B	5,0	20	25	✓	4,61 €
DH3-36/B	3,0	36	100	-	10,14 €	DH5-22/B	5,0	22	25	✓	4,81 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	11,70 €	DH5-24/B	5,0	24	25	✓	4,85 €
DH3-45/B	3,0	45	100	✓	14,21 €	DH5-26/B	5,0	26	25	✓	5,00 €
DH3-50/B	3,0	50	100	✓	20,32 €	DH5-28/B	5,0	28	25	✓	5,05 €
DH3-55/B	3,0	55	100	-	23,94 €	DH5-30/B	5,0	30	25	✓	5,14 €
DH3-60/B	3,0	60	100	-	27,84 €	DH5-32/B	5,0	32	25	-	5,28 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	5,50 €	DH5-36/B	5,0	36	25	✓	5,50 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	5,45 €	DH5-40/B	5,0	40	25	✓	5,70 €
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	5,97 €	DH5-45/B	5,0	45	25	✓	6,04 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	6,13 €	DH5-50/B	5,0	50	25	✓	6,40 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	6,40 €	DH5-55/B	5,0	55	25	-	7,65 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	6,78 €	DH5-60/B	5,0	60	25	-	8,46 €
DH4-18/B	4,0	18	100	-	7,13 €	DH6-10/B	6,0	10	25	✓	4,53 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	7,51 €	DH6-12/B	6,0	12	25	✓	4,56 €
DH4-22/B	4,0	22	100	-	7,83 €	DH6-14/B	6,0	14	25	✓	4,69 €
DH4-24/B	4,0	24	100	✓	8,22 €	DH6-16/B	6,0	16	25	✓	4,69 €
DH4-26/B	4,0	26	100	-	8,55 €	DH6-18/B	6,0	18	25	-	4,81 €
DH4-28/B	4,0	28	100	-	8,91 €	DH6-20/B	6,0	20	25	✓	5,00 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	9,25 €	DH6-22/B	6,0	22	25	-	5,14 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	9,61 €	DH6-24/B	6,0	24	25	✓	5,14 €
DH4-36/B	4,0	36	100	-	10,35 €	DH6-26/B	6,0	26	25	✓	5,37 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	11,47 €	DH6-28/B	6,0	28	25	✓	5,45 €
DH4-45/B	4,0	45	100	-	13,89 €	DH6-30/B	6,0	30	25	✓	5,58 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	17,14 €	DH6-32/B	6,0	32	25	✓	5,67 €
DH4-55/B	4,0	55	100	-	21,81 €	DH6-36/B	6,0	36	25	✓	5,95 €
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	23,73 €	DH6-40/B	6,0	40	25	✓	6,21 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	4,15 €	DH6-45/B	6,0	45	25	✓	6,71 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	4,17 €	DH6-50/B	6,0	50	25	✓	7,13 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	4,23 €	DH6-55/B	6,0	55	25	-	7,61 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	4,34 €	DH6-60/B	6,0	60	25	✓	8,18 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	4,46 €	DH6-70/B	6,0	70	25	-	12,73 €
DH5-18/B	5,0	18	25	-	4,56 €	DH6-80/B	6,0	80	25	✓	17,86 €

\*Dans la limite du disponible

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte
DH8-90/B	6,0	90	25	-	19,99 €
DH8-100/B	6,0	100	25	-	21,68 €
DH8-14/B	8,0	14	25	-	6,60 €
DH8-16/B	8,0	16	25	✓	6,62 €
DH8-18/B	8,0	18	25	-	6,65 €
DH8-20/B	8,0	20	25	✓	6,71 €
DH8-22/B	8,0	22	25	✓	6,91 €
DH8-24/B	8,0	24	25	✓	7,08 €
DH8-26/B	8,0	26	25	-	7,29 €
DH8-28/B	8,0	28	25	-	7,49 €
DH8-30/B	8,0	30	25	✓	7,71 €
DH8-32/B	8,0	32	25	-	7,89 €
DH8-36/B	8,0	36	25	-	8,46 €
DH8-40/B	8,0	40	25	✓	8,65 €
DH8-45/B	8,0	45	25	-	9,23 €
DH8-50/B	8,0	50	25	✓	9,84 €
DH8-55/B	8,0	55	25	-	10,28 €
DH8-60/B	8,0	60	25	-	10,84 €
DH8-70/B	8,0	70	25	-	12,96 €
DH8-80/B	8,0	80	25	-	16,55 €
DH8-90/B	8,0	90	25	-	18,26 €
DH8-100/B	8,0	100	25	✓	19,99 €
DH8-120/B	8,0	120	25	-	26,81 €
DH10-20/B	10,0	20	25	✓	7,81 €
DH10-22/B	10,0	22	25	-	8,29 €
DH10-24/B	10,0	24	25	-	8,61 €
DH10-26/B	10,0	26	25	✓	8,89 €
DH10-28/B	10,0	28	25	-	9,18 €
DH10-30/B	10,0	30	25	✓	9,55 €
DH10-32/B	10,0	32	25	-	9,93 €
DH10-36/B	10,0	36	25	-	10,61 €
DH10-40/B	10,0	40	25	-	11,25 €
DH10-45/B	10,0	45	25	✓	11,95 €
DH10-50/B	10,0	50	25	-	12,73 €
DH10-55/B	10,0	55	25	-	13,61 €
DH10-60/B	10,0	60	25	✓	14,45 €
DH10-70/B	10,0	70	25	-	17,62 €
DH10-80/B	10,0	80	25	-	19,99 €
DH10-90/B	10,0	90	25	-	21,28 €
DH10-100/B	10,0	100	25	-	26,37 €
DH10-120/B	10,0	120	25	-	33,19 €
DH12-20/B	12,0	20	25	-	11,87 €
DH12-22/B	12,0	22	25	-	12,15 €
DH12-24/B	12,0	24	25	-	12,44 €
DH12-26/B	12,0	26	25	-	12,73 €
DH12-28/B	12,0	28	25	-	13,24 €
DH12-30/B	12,0	30	25	✓	13,61 €
DH12-32/B	12,0	32	25	-	14,26 €
DH12-36/B	12,0	36	25	-	14,98 €
DH12-40/B	12,0	40	25	✓	15,73 €
DH12-45/B	12,0	45	25	-	16,79 €
DH12-50/B	12,0	50	25	-	17,98 €
DH12-55/B	12,0	55	25	-	19,03 €
DH12-60/B	12,0	60	25	-	20,07 €

\*Dans la limite du disponible

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock	Prix Uni. par boîte
DH12-70/B	12,0	70	25	-	23,58 €
DH12-80/B	12,0	80	25	-	25,91 €
DH12-90/B	12,0	90	25	-	28,47 €
DH12-100/B	12,0	100	25	-	30,61 €
DH12-120/B	12,0	120	25	-	37,44 €
DH14-24/B	14,0	24	25	-	20,94 €
DH14-26/B	14,0	26	25	-	21,83 €
DH14-28/B	14,0	28	25	-	22,96 €
DH14-30/B	14,0	30	25	-	23,61 €
DH14-32/B	14,0	32	25	-	24,00 €
DH14-36/B	14,0	36	25	-	25,07 €
DH14-40/B	14,0	40	25	-	26,27 €
DH14-45/B	14,0	45	25	-	28,68 €
DH14-50/B	14,0	50	25	-	30,99 €
DH14-55/B	14,0	55	25	-	33,76 €
DH14-60/B	14,0	60	25	-	34,59 €
DH14-70/B	14,0	70	25	-	38,49 €
DH14-80/B	14,0	80	25	-	42,93 €
DH14-90/B	14,0	90	25	-	49,74 €
DH14-100/B	14,0	100	25	-	53,01 €
DH14-120/B	14,0	120	25	-	65,16 €
DH16-24/B	16,0	24	25	-	22,97 €
DH16-26/B	16,0	26	25	-	23,81 €
DH16-28/B	16,0	28	25	-	24,64 €
DH16-30/B	16,0	30	25	-	25,09 €
DH16-32/B	16,0	32	25	-	25,94 €
DH16-36/B	16,0	36	25	-	26,37 €
DH16-40/B	16,0	40	25	✓	27,66 €
DH16-45/B	16,0	45	25	-	30,17 €
DH16-50/B	16,0	50	25	-	31,12 €
DH16-55/B	16,0	55	25	-	32,96 €
DH16-60/B	16,0	60	25	-	34,80 €
DH16-70/B	16,0	70	25	-	39,98 €
DH16-80/B	16,0	80	25	-	45,51 €
DH16-90/B	16,0	90	25	-	50,63 €
DH16-100/B	16,0	100	25	-	55,72 €
DH16-120/B	16,0	120	25	-	64,68 €
DH20-40/B	20,0	40	25	-	46,79 €
DH20-45/B	20,0	45	25	-	48,51 €
DH20-50/B	20,0	50	25	-	49,33 €
DH20-55/B	20,0	55	25	-	55,72 €
DH20-60/B	20,0	60	25	-	58,25 €
DH20-70/B	20,0	70	25	-	64,68 €
DH20-80/B	20,0	80	25	-	70,20 €
DH20-90/B	20,0	90	25	-	76,18 €
DH20-100/B	20,0	100	25	-	82,12 €
DH20-120/B	20,0	120	25	-	98,68 €