

Pignon arbré


Acier prétraité ou **inox**

Module
2,0

- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS2.0-16	PPS2.0-16S	16	32	36	11,4	6,9	0,439	108,20 €	233,58 €
PPS2.0-18	PPS2.0-18S	18	36	40	12,3	7,4	0,472	114,13 €	219,72 €
PPS2.0-19	PPS2.0-19S	19	38	42	13,0	7,8	0,490	116,73 €	224,74 €
PPS2.0-20	PPS2.0-20S	20	40	44	17,3	10,4	0,509	119,15 €	229,39 €
PPS2.0-21	PPS2.0-21S	21	42	46	18,1	10,9	0,529	122,32 €	235,50 €
PPS2.0-22	PPS2.0-22S	22	44	48	19,0	11,4	0,550	124,19 €	239,15 €
PPS2.0-23	PPS2.0-23S	23	46	50	19,8	11,9	0,571	126,84 €	244,17 €
PPS2.0-24	PPS2.0-24S	24	48	52	20,7	12,4	0,594	129,60 €	249,53 €
PPS2.0-25	PPS2.0-25S	25	50	54	21,6	12,9	0,618	136,83 €	263,46 €
PPS2.0-26	PPS2.0-26S	26	52	56	26,4	15,8	0,643	141,21 €	271,92 €
PPS2.0-27	PPS2.0-27S	27	54	58	27,4	16,4	0,669	146,20 €	281,53 €
PPS2.0-28	PPS2.0-28S	28	56	60	28,4	17,1	0,696	149,42 €	287,61 €
PPS2.0-29	PPS2.0-29S	29	58	62	29,4	17,7	0,724	153,15 €	294,85 €
PPS2.0-30	PPS2.0-30S	30	60	64	33,5	20,1	0,753	156,50 €	301,30 €

Dimensions en mm