

- Roulette semi-industrielle jusqu'à 300kg

- Matières :

Roulette : tôle d'acier emboutie
protégée par un zingage brillant
Roue en Ernyl® (Polyamide)

- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu : cage à rouleaux



Roulette pivotante



Roulette fixe



Roulette pivotante à double blocage



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	E	L	M	ØT	Masse (kg)	Charge admissible (kg)	Prix uni. 1 à 9
Pivotante										
RES80/P	80	30	105	33	105x80	80x60	9	0,510	80	✓ 13,84 €
RES100/P	100	35	128	35	105x80	80x60	9	0,575	100	✓ 16,64 €
RES125/P	125	40	163	55	137x105	105x80	11	1,710	250	- 36,98 €
RES150/P	150	40	195	55	137x105	105x80	11	1,820	300	- 39,68 €
RES200/P	200	50	240	50	137x105	105x80	11	2,450	300	- 48,32 €
Fixe										
RES80/F	80	30	105	-	105x85	80x60	9	0,365	80	✓ 10,61 €
RES100/F	100	35	128	-	105x85	80x60	9	0,425	100	✓ 14,45 €
RES125/F	125	40	163	-	137x105	105x80	11	1,285	250	- 32,01 €
RES150/F	150	40	195	-	137x105	105x80	11	1,420	300	- 34,89 €
RES200/F	200	50	240	-	137x105	105x80	11	2,130	300	- 43,45 €
Pivotante à double blocage										
RES80/PDB	80	30	105	33	105x85	80x60	9	0,775	80	✓ 21,09 €
RES100/PDB	100	35	128	35	105x85	80x60	9	0,830	100	✓ 22,43 €
RES125/PDB	125	40	163	55	137x105	105x80	11	1,965	250	- 48,85 €
RES150/PDB	150	40	195	55	137x105	105x80	11	2,065	300	- 50,57 €
RES200/PDB	200	50	240	55	137x105	105x80	11	2,700	300	- 61,31 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm