

Roulette à trou central



ROCTR

Charge jusqu'à 100 kg

- **Roulette pivotante à trou central**
- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes
- Matières :
Chape : tôle d'acier emboutie zinguée,
Roue à bandage de caoutchouc gris
- **Roulette pivotante à double blocage :**
le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale
- Moyeu lisse



Roulette pivotante



Roulette pivotante à double blocage



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	H	E	ØT	B	Masse (kg)	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante									
ROCTR50/P	50	69	26,50	10,50	17	0,160	40	✓	6,46 €
ROCTR75/P	75	100	35	10,50	24	0,275	60	✓	8,15 €
ROCTR100/P	100	121	36	10,50	24	0,365	70	✓	12,93 €
ROCTR125/P	125	159	50	12,80	32	0,610	100	✓	15,46 €
Pivotante à double blocage									
ROCTR50/PDB	50	69	26,50	10,50	17	0,190	40	✓	9,97 €
ROCTR75/PDB	75	100	35	10,50	24	0,335	60	✓	12,46 €
ROCTR100/PDB	100	121	36	10,50	24	0,450	70	✓	21,47 €
ROCTR125/PDB	125	159	50	12,80	32	0,805	100	✓	24,07 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm