

## VT27 VT40

### Couple jusqu'à 1,32Nm

- **Limiteur de couple ajustable à insérer dans le moyeu**


- Protège en cas de surcharge
- Jeu maxi. 2°
- Vitesse de glissement maxi. : 1000 t/min
- Dissipation thermique à 20°C
- T° maxi. acceptée en surface : 80°C
- Matières :




Moyeux et disques : acier trempé  
Boîtier et molette : aluminium

### Avantages



- Interrompt la rotation lorsque le couple transmis dépasse le couple limite



VT2 avec vis de pression



VT4 avec mâchoire de serrage



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	20+	25+
Rem. Prix	-15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande	

Références	ØA	Nb. de disques de friction	ØD	L	Vis	Dissipation thermique à 20°C (Watts)	Couple maxi. de frottement (Nm)	Moment d'inertie (kgm <sup>2</sup> x 10 <sup>3</sup> )	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
<b>Avec vis de pression</b>										
VT2712-6	6	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✓	70,62 €
VT2712-8	8	2	25,8	26,4	M3	7,0	0,53	242	✓	70,62 €
VT2796-6	6	6	25,8	34,4	M3	8,6	1,32	312	✓	83,72 €
VT2796-8	8	6	25,8	34,4	M3	8,6	1,32	312	✓	83,72 €
<b>Avec mâchoire de serrage</b>										
VT4012-6	6	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	✓	79,64 €
VT4012-8	8	2	25,8	34,4	M3	7,0	0,53	317	-	79,64 €
VT4096-6	6	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	✓	91,56 €
VT4096-8	8	6	25,8	40,7	M3	8,6	1,32	381	✓	91,56 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Couple jusqu'à 1,32Nm

VTA2  
VTA6


- **Accouplement limiteur de couple ajustable**
- Jeu maxi 2°
- Vitesse de glissement maxi. : 1000 t/min
- T° maxi. acceptée en surface : 80°C
- Avec un joint de Oldham intégré
- Matières :  
Moyeu : aluminium 6082  
Disque : acetal noir

*Avec accouplement intégré*




## Utilisations

- 2 rondelles ondulées sont montées sur ces limiteurs
- Dans certains cas, le contrôle du couple est meilleur lorsqu'on enlève une rondelle



Arbres de moteur, réducteurs, ou autre, portés extérieurement



## REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	20+	25+
Rem.	Prix	-15%	-20%	-25%	-30%	Sur demande

Références	ØB1	ØB2	L	ØD	Longueur maxi. arbre L1	Longueur maxi. arbre L2	Dissipation thermique à 20°C (Watts)	Couple maxi de frottement (Nm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
<b>2 disques</b>										
VTA2-0606	6	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	98,92 €
VTA2-0608	6	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	98,92 €
VTA2-0610	6	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	98,92 €
VTA2-0806	8	6	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	-	98,92 €
VTA2-0808	8	8	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	98,92 €
VTA2-0810	8	10	46,50	25,8	25	8,60	7,0	0,53	✓	98,92 €
<b>6 disques</b>										
VTA6-0606	6	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	112,09 €
VTA6-0608	6	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	112,09 €
VTA6-0610	6	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	112,09 €
VTA6-0806	8	6	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	-	112,09 €
VTA6-0808	8	8	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	112,09 €
VTA6-0810	8	10	53,40	25,8	31	8,60	8,6	1,32	✓	112,09 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm