

D19 D29

Acier ou inox

- Ressort à découper à la longueur voulue

- Longueur unitaire : 1000mm

- Matières :

Acier corde à piano


Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200

Inox selon DIN 17224 No 1,4310

(Inox 302 AMS)



version acier
ou inox



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références		Ø Extérieur D ₀	Ø Fil d	Longueur à Vide L ₀	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox				Acier	Inox	Acier	Inox
D19000	D29000	2,40	0,40	1000	✓	✓	15,39 €	18,35 €
D19010	D29010	3,60	0,40	1000	-	✓	15,39 €	18,35 €
D19020	D29020	3,70	0,50	1000	✓	✓	15,39 €	18,35 €
D19030	D29030	4,50	0,50	1000	✓	✓	15,39 €	18,35 €
D19040	D29040	4,63	0,63	1000	✓	✓	15,39 €	18,35 €
D19050	D29050	5,63	0,63	1000	✓	✓	15,39 €	18,35 €
D19060	D29060	5,80	0,80	1000	✓	✓	16,05 €	18,35 €
D19070	D29070	7,10	0,80	1000	✓	✓	16,05 €	18,35 €
D19080	D29080	7,30	1,00	1000	✓	✓	16,05 €	19,76 €
D19090	D29090	9,00	1,00	1000	✓	✓	16,05 €	19,76 €
D19100	D29100	9,25	1,25	1000	✓	✓	16,05 €	20,65 €
D19110	D29110	11,25	1,25	1000	✓	✓	16,05 €	20,65 €
D19120	D29120	11,60	1,60	1000	✓	✓	17,22 €	22,89 €
D19130	D29130	14,10	1,60	1000	✓	✓	17,22 €	22,89 €
D19140	D29140	14,50	2,00	1000	✓	✓	18,34 €	24,77 €
D19150	D29150	18,00	2,00	1000	✓	✓	18,34 €	24,77 €
D19160	D29160	15,00	2,20	1000	-	-	19,76 €	29,27 €
D19170	D29170	24,00	2,20	1000	✓	-	19,76 €	29,27 €
D19180	D29180	18,50	2,50	1000	✓	✓	20,65 €	33,31 €
D19190	D29190	22,50	2,50	1000	✓	✓	20,65 €	33,31 €
D19200	D29200	20,00	2,80	1000	✓	-	22,89 €	38,76 €
D19210	D29210	30,00	2,80	1000	✓	✓	22,89 €	38,76 €
D19220	D29220	28,20	3,20	1000	✓	✓	24,77 €	45,83 €
D19230	D29230	35,20	3,20	1000	✓	✓	24,77 €	45,83 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm