

Anneau et bande magnétique

Pour afficheur multifonction

F7

- Bande magnétique

- Dans le capteur sont insérés des ponts magnétorésistifs qui envoient le signal lu sur la bande magnétique à l'électronique de conversion.
- La bande P25 avec pôle magnétique de 2,5mm est réalisée par :

A : Ruban en plastroferrite magnétisé flexible.

B : Bande métallique qui sert comme protection de la saleté et d'éventuels frottements mécaniques montage à effectuer par le client (facultatif).

C : Ruban métallique inoxydable précédemment monté en usine à coller sur le côté machine ou dans le support modulaire

- Autres longueurs : nous consulter

Terminal de bande



- Permet de finir proprement le montage d'une bande magnétique

Support modulaire aboutable


- Matière aluminium anodisé

Capteur à anneau magnétique

- Permet de mesurer la variation d'angle (en degré °) d'un arbre Ø14 ou Ø20
- A utiliser uniquement avec afficheur à capteur externe F7-E
- Capteur 120 points (pas de 3°)




Bande magnétique F7-P25/10-500




Terminal de bande F7-TB

(kit de 2 pièces)



Anneau F7-AM



Support modulaire F7-SB-500

REMISES

Qté	1+	3+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Type	Longueur (mm)	Diamètre arbre ØA	Prix Uni. 1 à 2
F7-P25/10-500	Bande magnétique	500	-	65,95 €
F7-TB	Terminal de bande	-	-	7,27 €
F7-SB-500	Support modulaire	500	-	85,49 €
F7-AM14	Anneau magnétique	-	14	58,61 €
F7-AM20	Anneau magnétique	-	20	58,61 €

Dimensions en mm