


- Entretoises usinées
- Matière :
Laiton
- Conditionnées par lot

Option

- Autres longueurs



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB2-1/B	2,0	2,2	4	1	20	✓	2,63 €
PLB2-2/B	2,0	2,2	4	2	20	✓	2,70 €
PLB2-3/B	2,0	2,2	4	3	20	-	2,81 €
PLB2-4/B	2,0	2,2	4	4	20	✓	2,95 €
PLB2-5/B	2,0	2,2	4	5	20	✓	3,01 €
PLB2-8/B	2,0	2,2	4	8	20	✓	3,19 €
PLB2-10/B	2,0	2,2	4	10	20	-	3,43 €
PLB2-12/B	2,0	2,2	4	12	20	-	3,53 €
PLB2-15/B	2,0	2,2	4	15	20	-	3,91 €
PLB2-18/B	2,0	2,2	4	18	20	-	4,39 €
PLB2-20/B	2,0	2,2	4	20	20	-	5,02 €
PLB2-25/B	2,0	2,2	4	25	20	-	6,56 €
PLB2-30/B	2,0	2,2	4	30	20	-	7,77 €
PLB2.5-1/B	2,5	2,5	5	1	20	-	2,70 €
PLB2.5-2/B	2,5	2,5	5	2	20	-	2,81 €
PLB2.5-3/B	2,5	2,5	5	3	20	✓	2,95 €
PLB2.5-4/B	2,5	2,5	5	4	20	✓	3,05 €
PLB2.5-5/B	2,5	2,5	5	5	20	✓	3,19 €
PLB2.5-8/B	2,5	2,5	5	8	20	✓	3,53 €
PLB2.5-10/B	2,5	2,5	5	10	20	-	3,77 €
PLB2.5-12/B	2,5	2,5	5	12	20	-	4,02 €
PLB2.5-15/B	2,5	2,5	5	15	20	-	4,50 €
PLB2.5-18/B	2,5	2,5	5	18	20	-	5,12 €
PLB2.5-20/B	2,5	2,5	5	20	20	✓	5,84 €
PLB2.5-25/B	2,5	2,5	5	25	20	-	7,53 €
PLB2.5-30/B	2,5	2,5	5	30	20	-	8,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	ØA Nominal	ØA	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
PLB3-1/B	3,0	3,2	6	1	20	✓	2,54 €
PLB3-2/B	3,0	3,2	6	2	20	✓	2,63 €
PLB3-3/B	3,0	3,2	6	3	20	✓	2,81 €
PLB3-4/B	3,0	3,2	6	4	20	✓	2,95 €
PLB3-5/B	3,0	3,2	6	5	20	✓	3,05 €
PLB3-8/B	3,0	3,2	6	8	20	✓	3,53 €
PLB3-10/B	3,0	3,2	6	10	20	✓	3,91 €
PLB3-12/B	3,0	3,2	6	12	20	✓	4,25 €
PLB3-15/B	3,0	3,2	6	15	20	✓	4,74 €
PLB3-18/B	3,0	3,2	6	18	20	-	5,35 €
PLB3-20/B	3,0	3,2	6	20	20	-	5,74 €
PLB3-25/B	3,0	3,2	6	25	20	-	7,43 €
PLB3-30/B	3,0	3,2	6	30	20	-	8,78 €
PLB3-35/B	3,0	3,2	6	35	20	-	9,98 €
PLB3-40/B	3,0	3,2	6	40	20	-	12,39 €
PLB3-45/B	3,0	3,2	6	45	20	-	Sur demande
PLB4-1/B	4,0	4,3	8	1	20	-	2,70 €
PLB4-2/B	4,0	4,3	8	2	20	✓	2,81 €
PLB4-3/B	4,0	4,3	8	3	20	✓	3,05 €
PLB4-4/B	4,0	4,3	8	4	20	✓	3,30 €
PLB4-5/B	4,0	4,3	8	5	20	✓	3,43 €
PLB4-8/B	4,0	4,3	8	8	20	✓	4,25 €
PLB4-10/B	4,0	4,3	8	10	20	✓	4,86 €
PLB4-12/B	4,0	4,3	8	12	20	✓	5,60 €
PLB4-15/B	4,0	4,3	8	15	20	✓	6,32 €
PLB4-18/B	4,0	4,3	8	18	20	✓	7,04 €
PLB4-20/B	4,0	4,3	8	20	20	-	7,77 €
PLB4-25/B	4,0	4,3	8	25	20	-	10,09 €
PLB4-30/B	4,0	4,3	8	30	20	✓	11,76 €
PLB4-35/B	4,0	4,3	8	35	20	-	13,60 €
PLB4-40/B	4,0	4,3	8	40	20	-	16,02 €
PLB4-50/B	4,0	4,3	8	50	20	-	Sur demande
PLB5-1/B	5,0	5,3	10	1	20	-	3,43 €
PLB5-2/B	5,0	5,3	10	2	20	-	3,53 €
PLB5-3/B	5,0	5,3	10	3	20	✓	3,91 €
PLB5-4/B	5,0	5,3	10	4	20	✓	4,25 €
PLB5-5/B	5,0	5,3	10	5	20	✓	4,63 €
PLB5-8/B	5,0	5,3	10	8	20	✓	6,71 €
PLB5-10/B	5,0	5,3	10	10	20	✓	7,53 €
PLB5-12/B	5,0	5,3	10	12	20	✓	8,02 €
PLB5-15/B	5,0	5,3	10	15	20	✓	9,37 €
PLB5-18/B	5,0	5,3	10	18	20	-	10,57 €
PLB5-20/B	5,0	5,3	10	20	20	✓	11,76 €
PLB5-25/B	5,0	5,3	10	25	20	✓	14,21 €
PLB5-30/B	5,0	5,3	10	30	20	✓	17,27 €
PLB5-35/B	5,0	5,3	10	35	20	✓	20,26 €
PLB5-40/B	5,0	5,3	10	40	20	-	22,72 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 389