

Bandage de rechange PERIFLEX®

PNA

- **Bandage pour accouplement PERIFLEX®**
- Remplacement du bandage sans déplacement des machines
- Matière caoutchouc naturel Bandage R (NR) armé de tissus disposés en R
- Bandage de qualité X⁽¹⁾ armé de tissus disposés en X

Montage

- L'accouplement élastique à bandage est livré prémonté : après avoir démonté le bandage, caler les deux moyeux munis de leur couronne de serrage sur leur arbre respectif
- Rapprocher les organes à accoupler de façon à respecter la cote O
- Aligner les 2 moyeux à l'aide d'un réglelet posé sur le diamètre extérieur, ou à l'aide d'un gabarit
- Placer le bandage sur les deux moyeux en réduisant au maxi. le jeu à la coupe (entre 2 et 15 mm suivant l'accouplement)
- Rapprocher les deux couronnes de serrage, serrer les vis deux par deux et diamétralement opposées en respectant les couples de serrage. Du fait du tassement du caoutchouc, resserrer les vis après quelques heures de fonctionnement



ECONOMISEZ !
Ne changez que le bandage

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-3%	Sur demande

Références bandage de rechange	Pour accouplement PERIFLEX® de référence	Type de bandage	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
203R	PNA2-203	R	-	92,88 €
206R	PNA6-206	R	✓	113,52 €
210R	PNA16-210	R	✓	171,31 €
214R	PNA40-214	R	✓	266,28 €
218R	PNA63-218	R	✓	276,60 €
414X	PNA40-214	X	-	268,36 €
418X	PNA63-218	X	-	295,18 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm