

Roulette **inox** semi-industrielle en polyamide

RESss

Charge jusqu'à 300kg

- **Roulette semi-industrielle jusqu'à 300 kg pour milieu humide ou oxydant**

- Matières :

Roulette : tôle d'inox emboutie

Roue en polyamide

- Système de pivotement assuré par deux couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu : cage à rouleaux

inox



Roulette pivotante



Roulette fixe



Roulette pivotante à double blocage



REMISES

Qté	1+	5+	15+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	B	H	E	L	M	ØT	Masse admissible (kg)	Charge admissible (kg)	Prix uni. 1 à 9
Pivotante										
RES80/P/SS	80	30	108	41	105x80	80x60	9	0,595	180	46,24 €
RES100/P/SS	100	35	128	41	105x80	80x60	9	0,650	190	47,96 €
RES125/P/SS	125	40	163	55	137x105	105x80	11	1,430	250	88,95 €
RES160/P/SS	160	45	200	55	137x105	105x80	11	1,590	300	97,96 €
RES200/P/SS	200	50	240	55	137x105	105x80	11	1,850	300	108,95 €
Fixe										
RES80/F/SS	80	30	108	41	105x85	80x60	9	0,395	180	35,18 €
RES100/F/SS	100	35	128	41	105x85	80x60	9	0,435	190	36,89 €
RES125/F/SS	125	40	163	55	137x105	105x80	11	1,030	250	69,86 €
RES160/F/SS	160	45	200	55	137x105	105x80	11	1,230	300	75,11 €
RES200/F/SS	200	50	240	55	137x105	105x80	11	1,530	300	82,26 €
Pivotante à double blocage										
RES80/PDB/SS	80	30	108	41	105x85	80x60	9	0,715	180	59,92 €
RES100/PDB/SS	100	35	128	41	105x85	80x60	9	0,765	190	62,17 €
RES125/PDB/SS	125	40	163	55	137x105	105x80	11	1,690	250	117,25 €
RES160/PDB/SS	160	45	200	55	137x105	105x80	11	1,850	300	124,08 €
RES200/PDB/SS	200	50	240	55	137x105	105x80	11	2,110	300	137,98 €

Dimensions en mm