

- Roulette semi-industrielle jusqu'à 205kg

- Matières :

Roulette : tôle d'acier emboutie protégée par un zingage brillant

Roue à bandage caoutchouc

- Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes

- Roulette pivotante à double blocage : le blocage et le déblocage s'obtiennent par une pression du pied sur la pédale

- Moyeu lisse



Roulette pivotante



Roulette fixe



Roulette pivotante à double blocage



REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	ØD	H	E	L	M	ØT	B	Masse admissible (kg)	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Pivotante											
ROS80/P	80	108	33	105x80	80x60	9	35	0,675	80	✓	11,39 €
ROS100/P	100	128	42	105x80	80x60	9	30	0,820	100	✓	12,81 €
ROS125/P	125	156	45	105x80	80x60	9	30	1,035	125	✓	14,09 €
ROS160/P	160	195	51	135x110	105x80	11	40	2,130	135	-	24,34 €
ROS200/P	200	235	55	135x110	105x80	11	50	3,000	205	-	36,69 €
Fixe											
ROS80/F	80	108	-	105x85	80x60	9	35	0,480	80	✓	8,15 €
ROS100/F	100	128	-	105x85	80x60	9	30	0,630	100	✓	9,59 €
ROS125/F	125	156	-	105x85	80x60	9	30	0,875	125	✓	12,22 €
ROS160/F	160	195	-	135x115	105x80	11	40	1,790	135	-	21,55 €
ROS200/F	200	235	-	135x115	105x80	11	50	2,580	205	-	28,12 €
Pivotante à double blocage											
ROS80/PDB	80	108	33	105x80	80x60	9	35	0,910	80	✓	16,93 €
ROS100/PDB	100	128	42	105x80	80x60	9	30	0,990	100	✓	18,40 €
ROS125/PDB	125	156	45	105x80	80x60	9	30	1,310	125	✓	19,57 €
ROS160/PDB	160	195	51	135x110	105x80	11	40	2,540	135	-	31,52 €
ROS200/PDB	200	235	55	135x110	105x80	11	50	3,340	205	-	49,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm