

Courroie pour transmission RPP

Stock

Pas RPP8

Caoutchouc chloroprène
armatures fibres de verre

- A utiliser avec les poulies HTD8M
- Pas 8mm
- Rendement jusqu'à 98%
- Matière :
Caoutchouc chloroprène
renforcé fibres de verre
film protecteur nylon



Avantages

- Supporte les à-coups
- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent

Accessoires

- Poulies HTD8 (tome 4 p.18)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)


REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			20mm	30mm	20mm	30mm	50mm
RPP8/288	288	36	-	-	11,17 €	17,29 €	29,35 €
RPP8/320	320	40	-	-	11,97 €	18,71 €	31,17 €
RPP8/352	352	44	-	-	12,80 €	19,93 €	33,60 €
RPP8/360	360	45	-	-	13,20 €	20,35 €	34,64 €
RPP8/384	384	48	✓	-	14,03 €	21,77 €	36,85 €
RPP8/408	408	51	-	-	15,06 €	23,21 €	39,32 €
RPP8/456	456	57	✓	-	17,10 €	26,25 €	44,48 €
RPP8/480	480	60	-	-	17,91 €	27,69 €	46,91 €
RPP8/536	536	67	✓	-	19,34 €	29,52 €	49,53 €
RPP8/544	544	68	-	-	20,35 €	30,96 €	52,19 €
RPP8/560	560	70	✓	-	20,50 €	31,41 €	53,20 €
RPP8/600	600	75	-	✓	21,37 €	32,20 €	54,43 €
RPP8/608	608	76	-	-	21,54 €	32,62 €	55,25 €
RPP8/632	632	79	✓	-	21,77 €	32,78 €	56,27 €
RPP8/640	640	80	-	-	22,41 €	33,83 €	57,49 €
RPP8/680	680	85	-	-	22,84 €	34,64 €	58,96 €
RPP8/720	720	90	✓	-	24,23 €	36,70 €	62,21 €
RPP8/800	800	100	-	✓	25,63 €	39,32 €	66,94 €
RPP8/840	840	105	✓	✓	26,68 €	40,58 €	68,77 €
RPP8/880	880	110	-	-	27,31 €	41,62 €	70,18 €
RPP8/896	896	112	-	-	27,51 €	41,82 €	71,21 €
RPP8/920	920	115	-	-	28,31 €	43,00 €	73,04 €
RPP8/960	960	120	✓	-	29,35 €	44,48 €	75,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pas RPP8



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			20mm	30mm	20mm	30mm	50mm
RPP8/1000	1000	125	-	-	30,37 €	45,66 €	77,75 €
RPP8/1040	1040	130	-	✓	31,55 €	47,51 €	80,77 €
RPP8/1080	1080	135	-	-	32,38 €	48,95 €	83,44 €
RPP8/1120	1120	140	✓	-	33,20 €	50,56 €	85,87 €
RPP8/1200	1200	150	-	-	35,23 €	53,20 €	90,19 €
RPP8/1224	1224	153	-	-	35,90 €	54,26 €	92,05 €
RPP8/1280	1280	160	-	-	37,10 €	56,27 €	95,07 €
RPP8/1352	1352	169	-	-	37,70 €	57,33 €	97,14 €
RPP8/1424	1424	178	-	-	39,58 €	60,92 €	101,38 €
RPP8/1440	1440	180	-	-	40,18 €	61,17 €	103,67 €
RPP8/1464	1464	183	-	-	41,97 €	63,86 €	107,76 €
RPP8/1600	1600	200	✓	-	43,86 €	66,13 €	112,46 €
RPP8/1680	1680	210	-	-	45,47 €	68,96 €	116,93 €
RPP8/1760	1760	220	-	-	47,12 €	71,86 €	121,45 €
RPP8/1800	1800	225	-	-	48,14 €	73,04 €	124,12 €
RPP8/2000	2000	250	-	-	53,20 €	80,60 €	136,14 €
RPP8/2200	2200	275	-	-	57,72 €	87,34 €	147,97 €
RPP8/2272	2272	284	-	-	59,62 €	89,31 €	151,60 €
RPP8/2400	2400	300	-	-	62,43 €	94,46 €	159,83 €
RPP8/2520	2520	315	-	-	64,08 €	97,14 €	164,52 €
RPP8/2600	2600	325	-	-	66,13 €	100,19 €	169,88 €
RPP8/2800	2800	350	-	-	71,41 €	107,76 €	182,92 €
RPP8/3048	3048	381	-	-	83,44 €	127,15 €	213,53 €
RPP8/3280	3280	410	-	-	89,77 €	136,58 €	229,25 €
RPP8/3600	3600	450	-	-	98,60 €	149,65 €	252,58 €
RPP8/4400	4400	550	-	-	120,26 €	182,92 €	308,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm