


- Matière :  
Technopolymère noir

### Info.

- Les dimensions sont données à titre indicatif et sujettes à modification selon les fabrications
- Vendu par multiple, nous contacter



### REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
BPTR-10	10	1-2	✓	0,17 €
BPTR-12	12	1-2	✓	0,17 €
BPTR-13	13	1-2	-	0,17 €
BPTR-14	14	1-2	✓	0,22 €
BPTR-15	15	1-2	✓	0,34 €
BPTR-16	16	1-2	✓	0,22 €
BPTR-18	18	1-2	✓	0,27 €
BPTR-19	19	1-2,5	-	0,24 €
BPTR-20	20	1-2,5	✓	0,27 €
BPTR-21	21	1-2	✓	0,27 €
BPTR-22	22	1-2	-	0,27 €
BPTR-23	23	1-2,5	-	0,27 €
BPTR-25	25	1-3	✓	0,34 €
BPTR-27	27	1-3	✓	0,45 €
BPTR-28	28	1-2	✓	0,45 €
BPTR-30	30	1-2,5	✓	0,57 €
BPTR-32	32	1-3	-	0,70 €
BPTR-34	34	1-3	✓	0,76 €
BPTR-35	35	1-3	-	0,92 €
BPTR-36	36	1-3	✓	0,92 €
BPTR-38	38	1-3	✓	0,98 €

Références	Ø ext. du tube	Epaisseur du tube	Stock*	Prix Uni. 1 à 59
BPTR-40	40	1-3	✓	1,11 €
BPTR-42/1-2	42	1-2	✓	1,24 €
BPTR-42/3-6	42	3-6	-	1,32 €
BPTR-45	45	1-3	✓	2,19 €
BPTR-48	48	1,2-3,6	✓	2,19 €
BPTR-50	50	1-2,5	✓	2,19 €
BPTR-52	52	1,5-3,5	-	2,43 €
BPTR-55	55	1-3	-	2,59 €
BPTR-60/1.5-3	60	1,5-3	✓	3,19 €
BPTR-60/3-5	60	3-5	-	3,29 €
BPTR-65	65	1,5-3,5	-	3,35 €
BPTR-70	70	1-3,5	-	3,43 €
BPTR-76	76	1,6-4	✓	3,89 €
BPTR-80	80	1,5-3	-	4,02 €
BPTR-90	90	1,5-5	-	6,39 €
BPTR-95	95	1,5-4	-	9,17 €
BPTR-100	100	2-4,5	-	7,01 €
BPTR-102	102	2-4	-	7,27 €
BPTR-105	105	2-4,5	-	7,63 €
BPTR-110	110	2-4,5	-	8,50 €
BPTR-120	120	2-4	-	10,32 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm