Loquet manuel

Plastique

LOQ

- ***Elément pour structure à tube carré***
- *Matière :*
  Polyamide renforcé

Accessoires

- *Charnière* **CHA** **(tome 5 p.298)**
- *Blocage de porte* **BLOC** **(tome 5 p.288)**



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
LOQ-MAN	0,01	✔	7,86 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits

KBS_UU

Douille à billes massive fermée inox, De précision - inox / -20°...

PW_PWG1

Vis sans fin de précision, Inox

PTA40

Pied articulé à embase tôle Ø 40, jusqu'à 30000N

HDSS

Cardan double à aiguilles inox, Sollicitation intensive

FDSQ

Arbre flexible Masterflex®, Masterflex® acier noirci gaine PVC

BOXINS300

Coffret inserts auto-taraudeurs, Coffret - pour matériaux durs

ASM

Coussinet polymère cylindrique, Polymère alimentaire

J53

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,43 à 1,15 Nm - à tr...

PITAss

Doigt d'indexage, avec poignée en T

CHAE4060PA

Charnière en façade asymétrique, Polyamide

LRRss

Verrou à claquer, Loquet à ressort de rappel inox

SHA_PT

Volant plein à poignée tournante, Polyamide

Produits complémentaires

BLOC

Blocage de porte, Blocage de porte

CHA135

Charnière à visser, 135 degrés