

Courroie pour transmission RPP

Pas RPP14

Caoutchouc chloroprène
armatures fibres de verre


- A utiliser avec les poulies HTD14M

- Pas 14mm

- Rendement jusqu'à 98%

- Matière :

Caoutchouc chloroprène
renforcé fibres de verre
film protecteur nylon



Avantages

- Supporte les à-coups

- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent

Accessoires

- Poulies HTD14M (tome 4 p.21)

- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-7%		Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5	
			largeur 55mm	largeur 85mm
RPP14/966	966	69	196,21 €	320,97 €
RPP14/994	994	71	197,41 €	323,45 €
RPP14/1092	1092	78	198,45 €	326,07 €
RPP14/1106	1106	79	201,10 €	330,39 €
RPP14/1190	1190	85	211,51 €	331,62 €
RPP14/1260	1260	90	212,54 €	333,03 €
RPP14/1288	1288	92	214,78 €	336,71 €
RPP14/1344	1344	96	222,16 €	351,40 €
RPP14/1400	1400	100	231,28 €	362,43 €
RPP14/1442	1442	103	238,26 €	373,27 €
RPP14/1568	1568	112	246,02 €	382,66 €
RPP14/1610	1610	115	252,58 €	392,89 €
RPP14/1764	1764	126	269,07 €	414,10 €
RPP14/1778	1778	127	272,17 €	417,38 €
RPP14/1848	1848	132	276,22 €	422,48 €
RPP14/1890	1890	135	282,36 €	432,06 €
RPP14/1904	1904	136	284,44 €	435,37 €
RPP14/1960	1960	140	286,24 €	437,35 €
RPP14/2100	2100	150	302,20 €	468,46 €
RPP14/2240	2240	160	311,18 €	472,73 €
RPP14/2310	2310	165	320,97 €	487,45 €
RPP14/2380	2380	170	324,24 €	503,17 €
RPP14/2450	2450	175	331,62 €	517,86 €
RPP14/2590	2590	185	340,82 €	532,56 €
RPP14/2660	2660	190	349,98 €	559,36 €
RPP14/2800	2800	200	368,39 €	588,76 €
RPP14/2968	2968	212	382,79 €	596,20 €
RPP14/3150	3150	225	397,17 €	603,61 €
RPP14/3360	3360	240	423,29 €	643,46 €
RPP14/3500	3500	250	426,97 €	664,30 €
RPP14/3850	3850	275	463,33 €	720,06 €
RPP14/3920	3920	280	464,96 €	733,12 €
RPP14/4326	4326	309	513,19 €	790,11 €
RPP14/4578	4578	327	537,47 €	829,16 €
RPP14/4956	4956	354	574,45 €	892,82 €

Dimensions en mm