

# Courroie pour transmission RPP

Stock


## Pas RPP5

## Caoutchouc chloroprène armatures fibres de verre

- A utiliser avec les poulies HTD5M
- Pas 5mm
- Rendement jusqu'à 98%
- Matière :  
Caoutchouc chloroprène  
renforcé fibres de verre  
film protecteur nylon

### Avantages

- Supporte les à-coups
- Le profil de denture parabolique RPP permet une augmentation progressive de la pression sur toute la hauteur de la dent



### Accessoires

- Poulies HTD5M (tome 4 p.15)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Longueur	Nb. de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			9mm	15mm	9mm	15mm	25mm
RPP5/180	180	36	✓	✓	7,90 €	13,00 €	-
RPP5/225	225	45	✓	✓	8,06 €	13,00 €	-
RPP5/235	235	47	✓	-	8,06 €	13,20 €	18,93 €
RPP5/245	245	49	✓	-	8,27 €	13,20 €	18,93 €
RPP5/255	255	51	✓	✓	8,54 €	13,43 €	19,93 €
RPP5/265	265	53	-	-	8,54 €	13,43 €	20,50 €
RPP5/270	270	54	✓	✓	8,54 €	13,61 €	-
RPP5/280	280	56	✓	✓	8,70 €	13,61 €	20,73 €
RPP5/285	285	57	-	-	8,70 €	13,61 €	20,73 €
RPP5/295	295	59	✓	✓	8,70 €	13,61 €	20,73 €
RPP5/300	300	60	✓	✓	8,92 €	13,61 €	20,97 €
RPP5/305	305	61	-	✓	8,92 €	13,79 €	20,97 €
RPP5/325	325	65	✓	✓	8,92 €	14,03 €	-
RPP5/345	345	69	✓	✓	9,14 €	14,64 €	21,97 €
RPP5/350	350	70	✓	✓	9,14 €	14,64 €	21,97 €
RPP5/375	375	75	✓	✓	9,29 €	15,06 €	22,56 €
RPP5/400	400	80	✓	✓	9,70 €	15,24 €	23,21 €
RPP5/420	420	84	✓	✓	9,70 €	15,44 €	23,41 €
RPP5/425	425	85	-	-	9,95 €	15,86 €	24,01 €
RPP5/450	450	90	✓	✓	10,13 €	16,23 €	24,44 €
RPP5/455	455	91	✓	✓	10,13 €	16,23 €	24,44 €
RPP5/460	460	92	✓	✓	10,13 €	16,23 €	-
RPP5/465	465	93	-	-	10,13 €	16,48 €	24,64 €
RPP5/475	475	95	-	✓	10,32 €	16,48 €	24,87 €
RPP5/500	500	100	✓	✓	10,55 €	17,10 €	25,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Longueur	Nb. de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			9mm	15mm	9mm	15mm	25mm
RPP5/525	525	105	-	✓	10,74 €	17,29 €	25,85 €
RPP5/535	535	107	-	✓	11,17 €	17,50 €	26,31 €
RPP5/565	565	113	✓	✓	11,17 €	17,91 €	27,31 €
RPP5/575	575	115	✓	✓	11,33 €	17,91 €	27,31 €
RPP5/580	580	116	-	✓	11,33 €	18,12 €	-
RPP5/600	600	120	-	-	11,58 €	18,49 €	27,92 €
RPP5/610	610	122	-	✓	11,74 €	18,71 €	28,34 €
RPP5/615	615	123	-	-	11,97 €	18,93 €	-
RPP5/635	635	127	✓	-	11,97 €	18,93 €	28,93 €
RPP5/640	640	128	✓	-	12,19 €	19,50 €	29,14 €
RPP5/670	670	134	✓	-	12,40 €	19,74 €	29,74 €
RPP5/675	675	135	-	-	12,40 €	19,74 €	29,74 €
RPP5/700	700	140	-	-	12,80 €	20,35 €	30,76 €
RPP5/705	705	141	-	-	12,80 €	20,35 €	-
RPP5/710	710	142	-	-	12,80 €	20,50 €	30,76 €
RPP5/725	725	145	-	-	13,00 €	20,78 €	31,17 €
RPP5/740	740	148	-	-	13,20 €	20,97 €	31,41 €
RPP5/750	750	150	-	✓	13,20 €	20,97 €	31,60 €
RPP5/755	755	151	✓	-	13,20 €	20,97 €	31,60 €
RPP5/800	800	160	-	✓	13,61 €	21,77 €	32,78 €
RPP5/835	835	167	✓	✓	13,79 €	22,21 €	33,42 €
RPP5/850	850	170	✓	✓	14,22 €	22,56 €	34,06 €
RPP5/890	890	178	-	-	14,64 €	23,21 €	35,09 €
RPP5/900	900	180	-	-	14,64 €	23,41 €	35,23 €
RPP5/935	935	187	-	✓	15,06 €	23,83 €	35,90 €
RPP5/940	940	188	-	-	15,06 €	24,01 €	36,47 €
RPP5/950	950	190	-	-	15,24 €	24,23 €	36,70 €
RPP5/980	980	196	-	-	15,44 €	24,64 €	37,10 €
RPP5/1000	1000	200	✓	-	15,86 €	25,26 €	37,92 €
RPP5/1025	1025	205	-	-	16,23 €	25,45 €	-
RPP5/1050	1050	210	-	-	16,48 €	25,85 €	39,14 €
RPP5/1100	1100	220	-	-	16,88 €	26,52 €	40,58 €
RPP5/1125	1125	225	✓	✓	17,29 €	27,08 €	41,38 €
RPP5/1135	1135	227	-	-	17,39 €	27,69 €	42,20 €
RPP5/1195	1195	239	✓	-	17,50 €	28,49 €	-
RPP5/1200	1200	240	-	-	17,91 €	28,93 €	43,24 €
RPP5/1240	1240	248	-	✓	18,12 €	29,14 €	43,86 €
RPP5/1270	1270	254	✓	-	18,49 €	29,14 €	44,48 €
RPP5/1420	1420	284	✓	✓	19,93 €	31,82 €	48,14 €
RPP5/1595	1595	319	-	-	21,77 €	34,64 €	52,40 €
RPP5/1690	1690	338	✓	✓	22,41 €	35,90 €	53,86 €
RPP5/1790	1790	358	-	-	23,83 €	37,70 €	57,13 €
RPP5/1800	1800	360	-	✓	24,01 €	37,92 €	57,13 €
RPP5/1870	1870	374	-	-	24,64 €	38,93 €	-
RPP5/1895	1895	379	-	-	25,00 €	39,55 €	59,58 €
RPP5/1945	1945	389	✓	-	25,26 €	39,94 €	-
RPP5/2000	2000	400	✓	-	25,85 €	41,18 €	62,21 €
RPP5/2250	2250	450	✓	✓	28,93 €	45,47 €	73,88 €
RPP5/2525	2525	505	✓	✓	31,41 €	49,53 €	74,89 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm