Rondelle simple DIN 125

Inox Acier DIN Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- **Selon DIN 125**
- *Matières :*
  Acier zingué
  Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)



Options


- *Existe en inox 316 (A4)*

Info.

- *Conditionnement par lot*

Accessoires

- *Coffret de rondelles simples DIN125*
  BOX-WM
  (tome 1 p.656)



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✔	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✔	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✔	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✔	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✔	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✔	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✔	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✔	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✔	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✔	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✔	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✔	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✔	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✔	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✔	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✔	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✔	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✔	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✔	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✔	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✔	49,01 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



PTMC

Pied d'ameublement télescopique, platine carrée



PTA80

Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N



SLHVlok

Sauterelle levier horizontal, A levier horizontal / embase verticale



RFV40

Réducteur à roue et vis sans fin inox, jusqu'à 47Nm



SVT15

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



BOXINS300

Coffret inserts auto-taraudeurs, Coffret - pour matériaux durs



CLQ

Clinquant en rouleau largeur 12,7mm, Clinquant en rouleau



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



M0

Vis sans fin, Acier trempé



DOMI120

Accessoires de liaison, Kit de fixation



ZG1

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



BOX-TOR-H

Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à 45,20 x 4,00

Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Acier classe 6|8|



VCMB

Vis combi bois/métal, Acier



BOX-WM

Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier