# Rondelle simple DIN 125



### SHW WM

## Acier ou inox A2

- Selon DIN 125
- Matières : Acier zinaué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)


- Existe en inox 316 (A4)

#### Info.

- Conditionnement par lot

#### Accessoires

Coffret de rondelles simples DIN125 BOX-WM (tome 1 p.656)





REMISES Nb. lots 1+

6+ Rem. Prix -10% Sur demande

					T TIX TO 70 Car domained		
Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
Acier							
WM-2/B	M2	5	0,3	200	~	4,37 €	
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	V	2,59 €	
WM-3/B	M3	7	0,5	200	<b>✓</b>	2,74 €	
WM-4/B	M4	9	0,8	200	V	3,12 €	
WM-5/B	M5	10	1,0	100	V	3,90 €	
WM-6/B	M6	12	1,6	100	<b>✓</b>	3,05 €	
WM-8/B	M8	16	1,6	100	<b>✓</b>	4,40 €	
WM-10/B	M10	20	2,0	100	<b>✓</b>	5,16€	
WM-12/B	M12	24	2,5	100	<b>V</b>	13,39 €	
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €	
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €	
WM-20/B	M20	37	3,0	100	<b>✓</b>	19,46 €	
Inox A2							
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	<b>V</b>	11,72 €	
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	V	19,62 €	
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	<b>✓</b>	4,47 €	
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	<b>V</b>	6,20 €	
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	<b>V</b>	8,96 €	
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	<b>V</b>	20,37 €	
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	V	17,30 €	
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	V	34,12 €	
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	V	29,01 €	
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	V	35,00 €	
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €	
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	<b>V</b>	49,01 €	

<sup>\*</sup>Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

### Nos autres produits



Sauterelle à levier horizontal , A levier horizontal - acier



Pied articulé à embase tôle Ø150, jusqu'à 40000N



Engrenage droit traité retaillé de précision, Acier 20NCD2 cémen...



Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



Grenouillère élastique à anneau, Miniature



Accouplement sans jeu Gerwah®, de 0,5 à 3Nm



Couple roue et vis sans fin, Bronze



Goupillon, nylon



Charnière piano, Acier



Vis de pression bout en nylon, à bout nylon



В



Rotule lisse acier, Acier / acier autolubrifiant

#### Produits complémentaires



Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



Ecrou 6 pans DIN934, Acier classe 6|8|



Vis combi bois/métal, Acier



Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier