Roue en Ernyl®

ROE

Charge jusqu'à 500kg

- ***Roue en polyamide de couleur claire***
- *Moyeu lisse*
- *T° d'utilisation : -40 à + 80°C*



+ DE STOCK

REMISES

Qté	1+	10+	30+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	B	C	ØA	Masse (kg)	Charge admissible (kg)	Stock*	Prix uni. 1 à 9
ROE80-32/ML	80	32	44	12	0,08	180	✔	7,84 €
ROE100-35/ML	100	35	45	12	0,16	225	✔	7,84 €
ROE125-36/ML	125	36	45	12	0,22	300	-	14,23 €
ROE125-40/ML	125	40	58	20	0,26	250	-	9,60 €
ROE160-45/ML	160	45	58	20	0,36	350	-	15,38 €
ROE200-50/ML	200	50	58	20	0,56	500	-	16,40 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*