Engrenage droit plastique

Delrin usiné

Module 8,0

- ***Pièces usinées***
- *Classe de précision 9*
- *Angle de pression 20°*
- *T° d'utilisation : -50°C à +80°C*

Options

- ***Nombre de dents différent : jusqu'à 70***



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	**179**

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 ZHG	ZHPG
ZHG8-12	12	96,00	112,00	50	25	Sur demande	Sur demande
ZHG8-14	14	112,00	128,00	50	25		
ZHG8-15	15	120,00	136,00	50	25		
ZHG8-16	16	128,00	144,00	75	25		
ZHG8-18	18	144,00	160,00	75	25		
ZHG8-20	20	160,00	176,00	75	25		
ZHG8-21	21	168,00	184,00	75	30		
ZHG8-22	22	176,00	192,00	75	30		
ZHG8-23	23	184,00	200,00	100	30		
ZHG8-24	24	192,00	208,00	100	30		
ZHG8-25	25	200,00	216,00	100	30		
ZHG8-30	30	240,00	256,00	100	30		
ZHG8-35	35	280,00	296,00	100	30		
ZHG8-40	40	320,00	336,00	100	30		
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓						
ZHG8-70	**70**	**560,00**	**576,00**	Dimensions : contactez-nous			

Dimensions en mm