Engrenage double

Module 1,0

Acier 20NCD2

- **Angle de pression 20°**
- Matière :
  Acier 20NCD2
- Saignée en U entre les deux dentures

Options

- **Nombre de dents différent**
- **Autre module jusqu'à Module 3**
- Autres matières (acier, laiton...)



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z_A Dents	Primitif $ØP_A$	Z_B Dents	Primitif $ØP_B$	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG1-15/30	15	16,00	30	30,00	8,00	12,05	50,77 €
DG1-15/45	15	16,00	45	45,00	8,00	12,05	53,12 €
DG1-15/60	15	16,00	60	60,00	8,00	12,05	55,27 €
DG1-15/70	15	16,00	70	70,00	8,00	12,05	57,11 €
↓	**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**						↓
DG1-20/70	**20**	**20,00**	**70**	**70,00**	**10,00**	**17,05**	**57,11 €**

Dimensions en mm

Nos autres produits

KB_WW

Douille à billes massive fermée, économique

CHM50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm

PRF_ROUL_F

Roulette de meuble pour profilé aluminium, Avec frein

PGMram

Poignée de manutention Hygienic Usit®, Rondelle d'appui inox

ZDB

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1

DST

Pignon arbré droit, Inox 303

EPL

Ecrou papillon large Hygienic Design®, Large

HLC24

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 78Nm

BPTRW

Bouchon pour tube rond, A souder

OP6

Indicateur numérique (Nb de tours), 5 chiffres

BPLE

Bille porteuse encastrable, Légère

SBS_L

Maillon pour chaîne au mètre, Inox

Produits complémentaires