Module 2,0 Engrenages hélicoïdaux à axes croisés

Acier prétraité ou acier cémenté trempé





- ***Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)***
- *Renvoi d'angle à 90°*
- *Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence) ou 45° à gauche (L dans la référence)*
- *Angle de pression : 20°*
- *Matière :*
  acier 35NCD6 prétraité 28HRc
  acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRc
- *Denture taillée selon DIN 867*
- *Epaisseur de dent selon DIN 3967*
- *Rendement proche de 98%*

Qualité grade 7e25

Options

- *Changement d'alésage (H7)*
- *Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)*
- *Trou taraudé*
- *Trou de goupille*

Info.

- *Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min*
- *Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique*


Important : *un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.*

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références Standard	Références Trempé	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	ØM Moyeu	Jeu (mm)	Couple (Nm) Standard	Couple (Nm) Trempé	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5 Standard	Prix Uni. 1 à 5 Trempé
PXHG2.0-15R	PXHG2.0-15RH	15	42,43	46,43	10	35	0,190 - 0,065	1,12	4,09	0,346	65,94 €	108,84 €
PXHG2.0-16R	PXHG2.0-16RH	16	45,25	49,25	10	35	0,190 - 0,065	1,19	4,37	0,376	67,31 €	111,11 €
PXHG2.0-17R	PXHG2.0-17RH	17	48,08	52,08	10	35	0,190 - 0,065	1,16	4,26	0,408	72,65 €	119,90 €
PXHG2.0-18R	PXHG2.0-18RH	18	50,91	54,91	10	35	0,250 - 0,089	1,23	4,51	0,442	75,00 €	123,70 €
PXHG2.0-19R	PXHG2.0-19RH	19	53,74	57,74	10	35	0,250 - 0,089	1,30	4,76	0,478	77,67 €	128,11 €
PXHG2.0-20R	PXHG2.0-20RH	20	56,57	60,57	10	35	0,250 - 0,089	1,37	5,01	0,517	79,30 €	130,90 €
PXHG2.0-21R	PXHG2.0-21RH	21	59,40	63,40	12	45	0,250 - 0,089	1,44	5,27	0,703	83,07 €	137,15 €
PXHG2.0-22R	PXHG2.0-22RH	22	62,23	66,23	12	45	0,250 - 0,089	1,50	5,52	0,745	90,26 €	148,96 €
PXHG2.0-23R	PXHG2.0-23RH	23	65,05	69,05	12	45	0,250 - 0,089	1,57	5,77	0,789	92,04 €	151,91 €
PXHG2.0-24R	PXHG2.0-24RH	24	67,88	71,88	12	45	0,250 - 0,089	1,64	6,02	0,835	96,43 €	159,13 €
PXHG2.0-25R	PXHG2.0-25RH	25	70,71	74,71	12	45	0,250 - 0,089	1,61	5,90	0,883	105,26 €	173,64 €
PXHG2.0-26R	PXHG2.0-26RH	26	73,54	77,54	12	45	0,250 - 0,089	1,67	6,14	0,933	106,57 €	175,95 €
PXHG2.0-27R	PXHG2.0-27RH	27	76,37	80,37	12	45	0,250 - 0,089	1,74	6,37	0,985	111,94 €	184,73 €

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références Standard	Références Trempé	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	ØM Moyeu	Jeu (mm)	Couple (Nm) Standard	Couple (Nm) Trempé	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5 Standard	Prix Uni. 1 à 5 Trempé
PXHG2.0-28R	PXHG2.0-28RH	28	79,20	83,20	14	55	0,250 - 0,089	1,80	6,61	1,322	113,96 €	188,09 €
PXHG2.0-29R	PXHG2.0-29RH	29	82,02	86,02	14	55	0,250 - 0,085	1,87	6,84	1,378	117,49 €	193,88 €
PXHG2.0-30R	PXHG2.0-30RH	30	84,85	88,85	14	55	0,250 - 0,085	1,93	7,08	1,436	118,91 €	196,19 €
PXHG2.0-32R	PXHG2.0-32RH	32	90,51	94,51	14	55	0,250 - 0,085	2,06	7,55	1,557	125,49 €	207,08 €
PXHG2.0-35R	PXHG2.0-35RH	35	98,99	102,99	14	55	0,254 - 0,085	2,25	8,26	1,755	141,37 €	233,25 €
PXHG2.0-38R	PXHG2.0-38RH	38	107,48	111,48	20	65	0,254 - 0,085	2,37	8,69	1,836	150,81 €	248,82 €
PXHG2.0-40R	PXHG2.0-40RH	40	113,14	117,14	20	65	0,254 - 0,085	2,49	9,14	1,989	172,51 €	284,56 €
PXHG2.0-42R	PXHG2.0-42RH	42	118,79	122,79	20	65	0,254 - 0,085	2,62	9,60	2,150	180,04 €	297,05 €
PXHG2.0-45R	PXHG2.0-45RH	45	127,28	131,28	20	65	0,332 - 0,126	2,81	10,29	2,407	197,90 €	326,56 €

Dimensions en mm

Nos autres produits


SA_SAKH

Palier pour douille à billes compacte, Fermé charge légère


WSSss

Esse symétrique inox économique, Inox


ADL_M

Anneau de levage mâle DIN580, Acier


ASH

Anneau de levage droit à souder, Droit à souder


PO

Poignée de cartérisation multi-secteurs, Trou lisse


IN1

Engrenage interne, Acier 20NCD2


MRS

Crémaillère section carrée, Inox


GE32

Grenouillère rigide à anneau, Standard


PTGR

Poulie tendeur, Pour courroie ronde


SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2


PF40NM

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 18 Nm


PSG2DL

Engrenage droit de précision, Peek

Produits complémentaires


PXHG2

Engrenage hélicoïdal axes croisés de précision, Acier 20NCD2 cémenté

trempé



H2

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2