


NAST Galet de came sans guidage axial Avec bague intérieure




- Pour arbre de diamètre 6mm à 50mm
- Avec cage extérieure cylindrique
- Avec joints racleurs
- Matière : acier
- T° d'utilisation : -20°C à +120°C

Montage

- Utiliser des rails de dureté 40 HRC minimum
- Arbre tolérance g6, h6



Exemple d'utilisation



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ød	ØD	B	C	ØF	Charge statique Co (N)	Charge dynamique C (N)	Charge maxi. sur le rail (N)	Masse (g)	Stock	Prix Uni. 1 à 5
NAST-6	6	19	10	9,8	10	4550	4160	3550	17,8	✓	11,73 €
NAST-8	8	24	10	9,8	12	5890	5650	3980	28,0	✓	12,93 €
NAST-10	10	30	12	11,8	14	9680	9790	5610	49,5	✓	20,60 €
NAST-12	12	32	12	11,8	16	10900	10500	5990	58,0	✓	21,26 €
NAST-15	15	35	12	11,8	20	14300	12400	6550	62,0	✓	21,98 €
NAST-17	17	40	16	15,8	22	20900	17600	10900	109,0	-	23,44 €
NAST-20	20	47	16	15,8	25	24500	19400	12800	157,0	✓	26,25 €
NAST-25	25	52	16	15,8	30	28400	20800	14100	180,0	-	28,14 €
NAST-30	30	62	20	19,8	38	45400	30500	22100	320,0	-	32,46 €
NAST-35	35	72	20	19,8	42	50600	32400	25700	440,0	-	33,38 €
NAST-40	40	80	20	19,8	50	61100	35900	26900	530,0	✓	41,62 €
NAST-45	45	85	20	19,8	55	66400	37400	28500	580,0	-	44,68 €
NAST-50	50	90	20	19,8	60	71700	38900	30200	635,0	-	50,83 €