



# Engrenage droit à rattrapage de jeu


Acier

Module  
**0,5-1**

- Le rattrapage de jeu ne s'effectue que dans un sens
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 20NCD2
- Des ressorts sont placés dans des gorges entre deux engrenages de même dimensions solidarisés axialement par un circlip

## Montage

- Décaler les deux disques de quelques degrés pour comprimer les ressorts afin de pouvoir rattraper le jeu



## Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au module 4

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	50 DENTS x 1000 t/min.		
	MODULE 0.5	MODULE 0.8	MODULE 1
Couple (Nm)	0,0658	0,1482	0,2636
Puissance (kW)	0,0068	0,0156	0,0276

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Primitif ØP	Extérieur ØD	Prix Uni. 1 à 5
AB0.5-56	56	28,00	29,00	67,43 €
AB0.5-60	60	30,00	31,00	68,03 €
AB0.5-72	72	36,00	37,00	68,74 €
AB0.5-84	84	42,00	43,00	69,31 €
AB0.5-96	96	48,00	49,00	69,81 €
AB0.5-108	108	54,00	55,00	70,80 €
AB0.5-120	120	60,00	61,00	72,14 €
AB0.5-132	132	66,00	67,00	73,97 €
AB0.5-144	144	72,00	73,00	74,60 €
AB0.8-48	48	38,40	40,00	68,94 €
AB0.8-50	50	40,00	41,60	70,38 €
AB0.8-64	64	51,20	52,80	71,10 €
AB0.8-72	72	57,60	59,20	71,79 €
AB0.8-80	80	64,00	65,60	72,98 €
AB0.8-88	88	70,40	72,00	74,17 €
AB0.8-96	96	76,80	78,40	74,85 €
AB0.8-100	100	80,00	81,60	75,80 €
AB1-48	48	48,00	50,00	72,52 €
AB1-60	60	60,00	62,00	78,17 €
AB1-72	72	72,00	74,00	81,03 €
AB1-80	80	80,00	82,00	84,70 €
AB1-84	84	84,00	86,00	87,14 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 185

Fax