



Engrenage droit à rattrapage de jeu


Acier

MODULE
0,5-1

- Le rattrapage de jeu ne s'effectue que dans un sens
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10
- Des ressorts sont placés dans des gorges entre deux engrenages de même dimensions solidarisés axialement par un circlip

Montage

- Décaler les deux disques de quelques degrés pour comprimer les ressorts afin de pouvoir rattraper le jeu



Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au module 4

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	50 DENTS x 1000 t/min.		
	MODULE 0,5	MODULE 0,8	MODULE 1
Couple (Nm)	0,0658	0,1482	0,2636
Puissance (kW)	0,0068	0,0156	0,0276

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	Primitif ØP	Extérieur ØD	Prix Uni. 1 à 5
AB0,5-56	56	28,00	29,00	57,09 €
AB0,5-60	60	30,00	31,00	57,58 €
AB0,5-72	72	36,00	37,00	58,19 €
AB0,5-84	84	42,00	43,00	58,68 €
AB0,5-96	96	48,00	49,00	59,09 €
AB0,5-108	108	54,00	55,00	59,94 €
AB0,5-120	120	60,00	61,00	61,08 €
AB0,5-132	132	66,00	67,00	62,61 €
AB0,5-144	144	72,00	73,00	63,16 €
AB0,8-48	48	38,40	40,00	58,37 €
AB0,8-50	50	40,00	41,60	59,59 €
AB0,8-64	64	51,20	52,80	60,20 €
AB0,8-72	72	57,60	59,20	60,77 €
AB0,8-80	80	64,00	65,60	61,78 €
AB0,8-88	88	70,40	72,00	62,79 €
AB0,8-96	96	76,80	78,40	63,37 €
AB0,8-100	100	80,00	81,60	64,18 €
AB1-48	48	48,00	50,00	61,39 €
AB1-60	60	60,00	62,00	66,18 €
AB1-72	72	72,00	74,00	68,60 €
AB1-80	80	80,00	82,00	71,70 €
AB1-84	84	84,00	86,00	73,76 €