

Coussinet polymère à colerette



AFM

Pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique

- Matière : iglidur® A200
- Homologué par la Food and Drug Administration (FDA)
- Résistance élevée
- Haute résistance à l'abrasion
- Adapté aux mouvements lents rotatifs, oscillants ou linéaires
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C (+170°C temporaire)
- Performances : voir ASM
- Vendu par multiple, nous contacter

**Exempt
d'entretien**



REMISES


Qté	1+	10+	25+	50+	100+200+	500+
Rem.	Prix	-10%	-25%	-45%	-60%	-65% Sur demande

Références	Ød1	Ød2	Ød3 ^{d13}	b1 ^{h13}	b2 ^{0,14}	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AFM0103-02	1,0 ^{+0,020 +0,080}	3	5	2	1,0	0,5	✓	2,72 €
AFM0104-02	1,5 ^{+0,020 +0,080}	4	6	2	1,0	0,5	-	2,72 €
AFM0205-03	2,0 ^{+0,020 +0,080}	5	8	3	1,5	0,5	✓	3,81 €
AFM0206-03	2,5 ^{+0,020 +0,080}	6	9	3	1,5	0,5	-	2,77 €
AFM0306-04	3,0 ^{+0,020 +0,080}	6	9	4	1,5	0,5	✓	3,81 €
AFM0408-04	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	4	2,0	0,5	✓	3,90 €
AFM0408-06	4,0 ^{+0,030 +0,105}	8	12	6	2,0	0,5	✓	3,90 €
AFM0509-05	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	5	2,0	0,5	-	2,98 €
AFM0509-06	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	6	2,0	0,5	-	2,98 €
AFM0509-08	5,0 ^{+0,030 +0,105}	9	13	8	2,0	0,5	✓	4,02 €
AFM0610-04	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	4	2,0	0,5	✓	3,90 €
AFM0610-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	6	2,0	0,5	-	4,02 €
AFM0610-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	10	14	10	2,0	0,5	✓	3,03 €
AFM0612-06	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	6	3,0	0,5	-	3,03 €
AFM0612-10	6,0 ^{+0,030 +0,105}	12	14	10	3,0	0,5	✓	3,12 €
AFM0711-08	7,0 ^{+0,040 +0,130}	11	15	8	2,0	0,5	-	3,17 €
AFM0811-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	11	13	8	2,0	0,5	✓	4,21 €
AFM0812-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	6	2,0	0,5	✓	4,12 €
AFM0812-08	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	8	2,0	0,5	✓	2,50 €
AFM0812-12	8,0 ^{+0,040 +0,130}	12	16	12	2,0	0,5	✓	3,39 €
AFM0814-06	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	6	3,0	0,5	-	3,24 €
AFM0814-10	8,0 ^{+0,040 +0,130}	14	18	10	3,0	0,5	-	3,24 €
AFM0914-06	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	6	3,0	0,5	-	3,17 €
AFM0914-10	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	10	3,0	0,5	-	3,24 €
AFM0914-14	9,0 ^{+0,040 +0,130}	14	19	14	3,0	0,5	-	3,35 €
AFM10162010	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	20	10	3,0	0,5	✓	3,43 €
AFM1016-08	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	8	3,0	0,5	✓	4,38 €
AFM1016-10	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	10	3,0	0,5	-	3,43 €
AFM1016-16	10,0 ^{+0,040 +0,130}	16	22	16	3,0	0,5	✓	4,53 €
AFM1218-08	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	8	3,0	0,8	✓	3,43 €
AFM1218-10	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	10	3,0	0,8	-	3,43 €
AFM1218-12	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	24	12	3,0	0,8	✓	2,86 €
AFM1218-15	12,0 ^{+0,050 +0,160}	18	22	15	3,0	0,8	✓	4,57 €

*Dans la limite du disponible

Montage

- Tolérances de montage recommandées :
arbre h9
alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC
- Etat de surface 1,5-3 μm

**REMISES**

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem.	Prix -10%	-25%	-45%	-60%	-65%	Sur demande	

Références	Ød1	Ød2	Ød3 ^{d13}	b1 ^{h13}	b2 ^{0,14}	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
AFM1218-20	12 +0,050 +0,160	18	22	20	3,0	0,8	✓	4,69 €
AFM1420-10	14 +0,050 +0,160	20	25	10	3,0	0,8	-	3,61 €
AFM1420-15	14 +0,050 +0,160	20	25	15	3,0	0,8	-	4,74 €
AFM1420-20	14 +0,050 +0,160	20	25	20	3,0	0,8	✓	4,84 €
AFM1521-10	15 +0,050 +0,160	21	27	10	3,0	0,8	-	3,65 €
AFM1521-15	15 +0,050 +0,160	21	27	15	3,0	0,8	✓	4,80 €
AFM1521-20	15 +0,050 +0,160	21	27	20	3,0	0,8	✓	4,84 €
AFM1521-25	15 +0,050 +0,160	21	27	25	3,0	0,8	-	3,90 €
AFM1622-12	16 +0,050 +0,160	22	28	12	3,0	0,8	✓	3,65 €
AFM1622-15	16 +0,050 +0,160	22	28	15	3,0	0,8	✓	4,74 €
AFM1622-20	16 +0,050 +0,160	22	28	20	3,0	0,8	-	3,86 €
AFM1622-25	16 +0,050 +0,160	22	28	25	3,0	0,8	✓	4,99 €
AFM1824-12	18 +0,050 +0,160	24	30	12	3,0	0,8	✓	4,74 €
AFM1824-18	18 +0,050 +0,160	24	30	18	3,0	0,8	-	3,86 €
AFM1824-20	18 +0,050 +0,160	24	30	20	3,0	0,8	-	3,86 €
AFM1824-30	18 +0,050 +0,160	24	30	30	3,0	0,8	✓	5,31 €
AFM2026-15	20 +0,065 +0,195	26	32	15	3,0	0,8	✓	4,84 €
AFM2026-20	20 +0,065 +0,195	26	32	20	3,0	0,8	✓	5,15 €
AFM2026-30	20 +0,065 +0,195	26	32	30	3,0	0,8	✓	5,36 €
AFM2228-15	22 +0,065 +0,195	28	34	15	3,0	0,8	✓	5,10 €
AFM2228-20	22 +0,065 +0,195	28	34	20	3,0	0,8	-	4,27 €
AFM2228-30	22 +0,065 +0,195	28	34	30	3,0	0,8	-	5,67 €
AFM2430-15	24 +0,065 +0,195	30	36	15	3,0	0,8	-	4,06 €
AFM2430-20	24 +0,065 +0,195	30	36	20	3,0	0,8	-	4,27 €
AFM2430-30	24 +0,065 +0,195	30	36	30	3,0	0,8	-	4,84 €
AFM2532-20	25 +0,065 +0,195	32	38	20	4,0	0,8	✓	5,67 €
AFM2532-30	25 +0,065 +0,195	32	38	30	4,0	0,8	-	5,31 €
AFM2532-40	25 +0,065 +0,195	32	38	40	4,0	0,8	✓	6,75 €
AFM2734-20	27 +0,065 +0,195	34	40	20	4,0	0,8	-	4,84 €
AFM2734-30	27 +0,065 +0,195	34	40	30	4,0	0,8	-	5,42 €
AFM2734-40	27 +0,065 +0,195	34	40	40	4,0	0,8	-	5,88 €
AFM2836-20	28 +0,065 +0,195	36	42	20	4,0	0,8	-	5,06 €
AFM2836-30	28 +0,065 +0,195	36	42	30	4,0	0,8	-	5,71 €
AFM2836-40	28 +0,065 +0,195	36	42	40	4,0	0,8	-	6,39 €
AFM3038-20	30 +0,065 +0,195	38	44	20	4,0	0,8	✓	6,08 €
AFM3038-30	30 +0,065 +0,195	38	44	30	4,0	0,8	✓	6,87 €
AFM3038-40	30 +0,065 +0,195	38	44	40	4,0	0,8	✓	7,58 €
AFM3240-20	32 +0,080 +0,240	40	46	20	4,0	1,2	-	5,10 €
AFM3240-30	32 +0,080 +0,240	40	46	30	4,0	1,2	-	6,03 €
AFM3240-40	32 +0,080 +0,240	40	46	40	4,0	1,2	-	6,87 €

*Dans la limite du disponible