

- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
Armature : plaques acier
Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**

Utilisation


- Amortissement du bruit et des vibrations

Option


- Version inox sur demande

Info.


- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement




**A partir de la
Taille M3**



Compression



Compression
Cisaillement



Cisaillement

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	1,78 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	1,65 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	✓	1,50 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	1,50 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	✓	1,65 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	12	61	95	13	35	✓	1,75 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	13	-	-	-	-	✓	1,96 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✓	1,75 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✓	1,96 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✓	2,04 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	2,04 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	2,04 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✓	2,19 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✓	2,19 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	2,35 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	2,67 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	2,81 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	3,19 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	3,36 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	3,73 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	3,74 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	-	4,52 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	4,59 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✓	4,75 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	-	4,59 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	5,59 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	6,61 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	7,53 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	7,69 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	7,86 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✓	8,36 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	11,32 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	✓	16,96 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	12,81 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✓	15,10 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✓	16,64 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	✓	19,42 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	✓	20,21 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	30,32 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	33,72 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	45,56 €

*Dans la limite du disponible