


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
Armature : plaques inox A2
Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**

Utilisation


- Amortissement du bruit et des vibrations

Info.


- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement




A partir de la Taille M3



Compression



Compression
Cisaillement



Cisaillement

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
A-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	2,73 €
A-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	44	43	9	15	✓	2,73 €
A-ZY4-15-7/SS	M4	15	7	10	174	95	29	35	-	2,26 €
A-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	160	95	27	35	✓	2,44 €
A-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	124	95	24	35	-	2,53 €
A-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	12	61	95	13	35	-	2,53 €
A-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	13	-	-	-	-	-	2,89 €
A-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	61	95	24	35	-	2,46 €
A-ZY6-20-8/SS	M6	20	8	18	307	170	36	60	-	2,79 €
A-ZY6-20-10/SS	M6	20	10	18	-	-	-	-	-	2,87 €
A-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	-	2,91 €
A-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	3,36 €
A-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	85	170	17	60	-	3,36 €
A-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	750	280	74	95	-	3,08 €
A-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	-	3,29 €
A-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	-	-	-	✓	3,81 €
A-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	4,21 €
A-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	5,00 €
A-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	204	400	40	140	✓	5,16 €
A-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	5,58 €
A-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	108	400	25	140	✓	5,58 €
A-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	-	-	✓	6,86 €
A-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	7,47 €
A-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	213	650	43	250	-	6,74 €
A-ZY10-40-25/SS	M10	40	25	28	-	-	-	-	-	6,41 €
A-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	-	7,68 €
A-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	-	9,21 €
A-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✓	11,12 €
A-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✓	13,57 €
A-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	11,22 €
A-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	-	-	-	14,72 €
A-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	17,09 €
A-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	23,50 €
A-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	-	17,76 €
A-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	-	21,37 €
A-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	734	2300	117	850	-	23,50 €
A-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	506	2300	91	850	-	26,71 €
A-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	28,31 €
A-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	50,14 €
A-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	55,07 €
A-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	63,28 €

*Dans la limite du disponible