

# Broche à billes **courte**

## BABc Avec compensation de longueur de blocage

- **Autobloquante**
- **Appuyer = déverrouiller**
- Permet la fixation et la liaison simultanément et sans jeu de plaques d'épaisseur fine
- Course de serrage de 5mm pour le bridage de tôles à souder; pour la fermeture de portes etc
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Matières :



Axe : inox 303

Poignée : plastique (PA 6), gris


Ressort : inox

### Avantages

- Anti-corrosion
- Poignée ergonomique
- Fixation avec câble de retenue CDR



Cable de retenue avec boucle CDR



**NOUVELLES REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ød1	L1	Ød2	Ød3	Ød4	L2	L3	L4	L5 libre	Pour Alésage H11	Force de serrage (N) max	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
BAB6-5/C	6	0 - 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	16	46,42 €
BAB6-10/C	6	5 - 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	17	46,44 €
BAB8-5/C	8	0 - 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	19	47,86 €
BAB8-10/C	8	5 - 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	20	47,86 €
BAB10-5/C	10	0 - 5	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	38	55,33 €
BAB10-10/C	10	5 - 10	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	39	55,33 €
BAB12-5/C	12	0 - 5	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	42	58,25 €
BAB12-10/C	12	5 - 10	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	44	58,25 €