



- **Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®**
- Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli miroir




Avantages

- Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- Les rondelles d'étanchéité Hygienic Usit® sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé.
- L'embase du bouton champignon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort, et répond ainsi aux exigences en matière d'hygiène.

Accessoire

- Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® RDE (cf. pages 37 à 39)



REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	R	R1	Prix Uni.
									1 à 4
BCTH-4/HUSS	M4	20	10,8	19	8	10	3	0,45	10,84 €
BCTH-5/HUSS	M5	21	11,8	21	10	12	3	0,50	11,74 €
BCTH-6/HUSS	M6	25	14,2	25	12	12	3	0,55	13,07 €
BCTH-8/HUSS	M8	33	18,0	33	15	16	4	0,60	22,01 €
BCTH-10/HUSS	M10	40	22,3	40	19	20	4	0,75	23,48 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax