

- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
Armature : plaques acier
Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**


Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations

Info.

- **Vendu par multiple, nous contacter**
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement

A partir de la Taille M3



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Cisaillement		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
B-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	3,56 €
B-ZY4-10-10	M4	10	10	10	48	43	10	35	✓	1,84 €
B-ZY4-10-15	M4	10	15	10	29	43	5	15	✓	1,95 €
B-ZY4-15-15	M4	15	15	10	67	95	15	35	✓	1,84 €
B-ZY4-15-20	M4	15	20	10	-	-	-	-	✓	1,93 €
B-ZY4-15-30	M4	15	30	15	-	-	-	-	✓	2,05 €
B-ZY5-15-15	M5	15	15	8	67	95	15	35	✓	1,93 €
B-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	2,13 €
B-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	2,12 €
B-ZY6-20-25	M6	20	25	18	61	170	11	60	✓	2,22 €
B-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	-	2,42 €
B-ZY6-25-20	M6	25	20	18	130	280	30	95	✓	2,73 €
B-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	2,81 €
B-ZY6-25-30	M6	25	30	18	71	280	19	95	✓	3,04 €
B-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	3,33 €
B-ZY8-30-20	M8	30	20	20	235	400	42	140	✓	3,52 €
B-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	3,83 €
B-ZY8-30-30	M8	30	30	20	113	400	28	140	✓	4,11 €
B-ZY8-30-40	M8	30	40	20	106	400	13	140	-	4,60 €
B-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	4,62 €
B-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	650	49	250	✓	5,20 €
B-ZY8-40-40	M8	40	40	23	147	650	23	250	✓	5,99 €
B-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	5,60 €
B-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	6,78 €
B-ZY10-50-25	M10	50	25	28	-	-	-	-	-	7,88 €
B-ZY10-50-30	M10	50	30	28	395	1000	73	400	✓	7,50 €
B-ZY10-50-40	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✓	7,67 €
B-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	-	-	7,86 €
B-ZY10-50-50	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✓	8,38 €
B-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	11,31 €
B-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	16,95 €
B-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	-	12,77 €
B-ZY12-75-25	M12	75	25	37	-	-	-	-	✓	15,10 €
B-ZY12-75-40	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✓	15,48 €
B-ZY12-75-50	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	19,58 €
B-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	20,41 €
B-ZY16-100-40	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	30,71 €
B-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	34,88 €
B-ZY16-100-60	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	36,65 €
B-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	46,07 €

*Dans la limite du disponible