

- Élasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
armature : Plaques inox A2
cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A



Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations


Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement


A partir de la
Taille M3



Compression



Compression
Cisaillement



Cisaillement

REMISES

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -20% | Sur demande |

| Références | ØG | ØD | H | T | Compression | | Cisaillement | | Stock | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|-----|-----|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------|
| | | | | | Raideur (N/mm) | Charge Maxi. (N) | Raideur (N/mm) | Charge Maxi. (N) | | |
| B-ZY3-8-8/SS | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 5,29 € |
| B-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 10 | 48 | 43 | 10 | 35 | - | 2,78 € |
| B-ZY4-10-15/SS | M4 | 10 | 15 | 10 | 29 | 43 | 5 | 15 | - | 3,06 € |
| B-ZY4-15-15/SS | M4 | 15 | 15 | 10 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✓ | 2,73 € |
| B-ZY4-15-20/SS | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | ✓ | 2,89 € |
| B-ZY4-15-30/SS | M4 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 3,00 € |
| B-ZY5-15-15/SS | M5 | 15 | 15 | 8 | 67 | 95 | 15 | 35 | - | 3,00 € |
| B-ZY6-20-15/SS | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | - | 3,20 € |
| B-ZY6-20-20/SS | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✓ | 3,29 € |
| B-ZY6-20-25/SS | M6 | 20 | 25 | 18 | 61 | 170 | 11 | 60 | - | 3,29 € |
| B-ZY6-25-15/SS | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 3,53 € |
| B-ZY6-25-20/SS | M6 | 25 | 20 | 18 | 130 | 280 | 30 | 95 | ✓ | 4,10 € |
| B-ZY6-25-25/SS | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✓ | 4,84 € |
| B-ZY6-25-30/SS | M6 | 25 | 30 | 18 | 71 | 280 | 19 | 95 | - | 4,27 € |
| B-ZY8-30-15/SS | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✓ | 5,23 € |
| B-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 20 | 235 | 400 | 42 | 140 | - | 5,00 € |
| B-ZY8-30-25/SS | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 5,83 € |
| B-ZY8-30-30/SS | M8 | 30 | 30 | 20 | 113 | 400 | 28 | 140 | ✓ | 5,91 € |
| B-ZY8-30-40/SS | M8 | 30 | 40 | 20 | 106 | 400 | 13 | 140 | - | 6,41 € |
| B-ZY8-40-25/SS | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | 6,94 € |
| B-ZY8-40-30/SS | M8 | 40 | 30 | 23 | 234 | 650 | 49 | 250 | - | 7,27 € |
| B-ZY8-40-40/SS | M8 | 40 | 40 | 23 | 147 | 650 | 23 | 250 | - | 8,55 € |
| B-ZY10-40-30/SS | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | 8,01 € |
| B-ZY10-50-20/SS | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | - | 11,13 € |
| B-ZY10-50-25/SS | M10 | 50 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 11,34 € |
| B-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 28 | 395 | 1000 | 73 | 400 | ✓ | 11,12 € |
| B-ZY10-50-40/SS | M10 | 50 | 40 | 28 | 273 | 1000 | 58 | 400 | - | 12,24 € |
| B-ZY10-50-45/SS | M10 | 50 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | 12,08 € |
| B-ZY10-50-50/SS | M10 | 50 | 50 | 28 | 210 | 1000 | 37 | 400 | ✓ | 13,60 € |
| B-ZY10-60-40/SS | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | 16,03 € |
| B-ZY10-70-45/SS | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | 23,50 € |
| B-ZY12-60-40/SS | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | 17,75 € |
| B-ZY12-75-25/SS | M12 | 75 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | 21,37 € |
| B-ZY12-75-40/SS | M12 | 75 | 40 | 37 | 735 | 2300 | 118 | 850 | - | 23,50 € |
| B-ZY12-75-50/SS | M12 | 75 | 50 | 37 | 530 | 2300 | 101 | 850 | - | 27,78 € |
| B-ZY12-75-55/SS | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | 28,31 € |
| B-ZY16-100-40/SS | M16 | 100 | 40 | 41 | 2160 | 4200 | 283 | 1600 | - | 50,14 € |
| B-ZY16-100-55/SS | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | 55,06 € |
| B-ZY16-100-60/SS | M16 | 100 | 60 | 41 | 843 | 4200 | 142 | 1600 | - | 56,71 € |
| B-ZY16-100-75/SS | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | 65,76 € |

*Dans la limite du disponible