


- **Idéal pour le transport à grande vitesse de bouteilles ou boîtes métalliques**
- Surface lisse et sans jeu
- Axe non moleté
- Matières :
 Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
 Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048 mm (80 palettes)





Avantages


- Lubrification non nécessaire dans de nombreux cas

Produits associés

- Pignon de traction **PT820** (tome 5 p.85)
- Roue de renvoi **PR820** (tome 5 p.88)
- Diabolo **DBL820** (tome 5 p.92)



Sens de la marche →



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Largeur K (mm) | Longueur (mm) | Charge à la rupture (N) | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------|
| CAP820-82 | 82,5 | 3048 | 3200 | 0,83 | ✓ | 94,97 € |
| CAP820-114 | 114,3 | 3048 | 3200 | 1,03 | ✓ | 120,98 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
 Service 0,15 € / min
 + prix appel


Chaîne à palettes droite étroite



CAP815ss

Inox - série 815

- Chaîne très adaptée à l'embouteillage et/ou au transport de produits durs
- Surface lisse et sans jeu
- Matières :
 - Palettes : inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
 - Axe : inox spécial extra-dur (41-44HRC)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)






Avantages

- Applications très variées

Produits associés

- Pignon de traction PT820 (tome 5 p.85)
- Roue de renvoi PR820 (tome 5 p.88)
- Diabolo DBL820 (tome 5 p.92)



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Largeur K (mm) | Longueur (mm) | Charge à la rupture (N) | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------|
| CAP815-82/SS | 82,5 | 3048 | 10400 | 2,65 | ✓ | 131,06 € |
| CAP815-114/SS | 114,3 | 3048 | 10400 | 3,40 | - | 190,69 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Chaîne à palettes à flexion étroite

Acétal - série 880 TAB

CAP880T

- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :
Palettes résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
Axe inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)




Avantages


- La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.

Produits associés



- Pignon de traction PT880 (tome 5 p.86)
- Roue de renvoi PR880 (tome 5 p.89)
- Diabolo DBL880 (tome 5 p.93)
- Guide droit GRD880T (tome 5 p.100)
- Guide courbe GCB880T (tome 5 p.101)



A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Droit} - 46 \\ \text{Courbe} - 44,2 \end{array} \right.$



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|------|------|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Largeur K (mm) | Longueur (mm) | Rayon de courbure RM | Charge à la rupture (N) | Masse (kg/m) | Prix Uni. 1 à 4 |
|-------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| CAP880T-82 | 82,5 | 3048 | 457 | 5200 | 1,04 | 125,95 € |
| CAP880T-114 | 114,3 | 3048 | 532 | 5200 | 1,21 | 144,70 € |

Dimensions en mm

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Tél


cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021


5 83

- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :
 - Palettes : inox laminé à froid (30HRC mini.) et polies
 - Axe : inox 302 (1400N/mm²)
- T° d'utilisation : -40°C à +260°C (+120°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)



Produits associés


- Pignon de traction PT881 (tome 5 p.87)
- Roue de renvoi PR881 (tome 5 p.90)
- Diabolo DBL880 (tome 5 p.93)
- Guide droit GDR880T (tome 5 p.100)
- Guide courbe GCB880T (tome 5 p.101)



A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Droit - 46} \\ \text{Courbe - 44,5} \end{array} \right.$



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Largeur K (mm) | Longueur (mm) | Rayon de courbure RM | Charge à la rupture (N) | Masse (kg/m) | Prix Uni. 1 à 4 |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| CAP881T-82/SS | 82,5 | 3048 | 500 | 9500 | 2,9 | 242,51 € |
| CAP881T-114/SS | 114,3 | 3048 | 500 | 9500 | 3,6 | 313,54 € |

Dimensions en mm