


Chaîne à palettes à flexion large

CAP882T

Série 882 TAB

- Le rayon de courbure permet à la chaîne d'effectuer un virage
- Matières :
Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)




Avantages

- La forme spécifique de la chaîne élimine les risques de soulèvement et empêche le renversement des produits dans les courbes.

Produits associés


- Pignon de traction **PT882**
- Roue de renvoi **PR882**



Exemple d'application

A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Droit - 60} \\ \text{Courbe - 58} \end{array} \right.$

← sens de la marche



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Rayon de courbure RM (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP882T-190	190,5	3048	610	8000	2,43	269,82 €
CAP882T-254	254,0	3048	610	8000	2,87	281,30 €
CAP882T-304	304,8	3048	610	8000	3,41	308,19 €