



- Charnière à ressort ouvrant ou fermant
- Matières :
 - Charnière CHAR : Acier, ressort inox
 - Charnière CHAR/SS : Inox 304, ressort inox
- Finition brute
- Broche bloquée par picotage
- Couple du ressort ouvrant :
 - M(0°) : 0,9 Nm
 - M(90°) : 0,86 Nm
 - M(180°) : 0,6 Nm
- Couple du ressort fermant :
 - M(0°) : 0,6 Nm
 - M(90°) : 0,86 Nm
 - M(180°) : 0,9 Nm

NOUVEAU !
Existe en
acier et inox



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHAR16046	160	46	3	6,5	30	70	42	Ouvrant	208	28,75 €
CHAR16046-F	160	46	3	6,5	30	70	42	Fermant	208	27,47 €
CHAR16046/SS	160	46	3	6,5	30	70	42	Ouvrant	208	40,87 €