


- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière : nylon 6
- Renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage

*ØA : préalésage à modifier impérativement*

### Options

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur [www.hpceurope.com](http://www.hpceurope.com)
- Pièces non modifiables par nos soins pour des réalisations spéciales voir réf. ZG, ZPG

**Série économique**



### REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	1000+
Rem.	Prix -10%	-25%	-35%	Sur demande	

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage ØA	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG1,5-12	12	21,0	18,0	14	5	✓	3,46 €
CLG1,5-15	15	25,5	22,5	18	5	✓	3,46 €
CLG1,5-16	16	27,0	24,0	18	5	-	sur demande
CLG1,5-18	18	30,0	27,0	18	5	-	sur demande
CLG1,5-20	20	33,0	30,0	25	8	✓	4,02 €
CLG1,5-24	24	39,0	36,0	28	8	✓	4,36 €
CLG1,5-25	25	40,0	37,5	30	8	✓	4,36 €
CLG1,5-28	28	45,0	42,0	30	8	-	sur demande
CLG1,5-30	30	48,0	45,0	35	10	✓	5,41 €
CLG1,5-32	32	51,0	48,0	35	12	-	sur demande
CLG1,5-36	36	57,0	54,0	35	16	✓	7,86 €
CLG1,5-38	38	60,0	57,0	35	16	-	sur demande
CLG1,5-40	40	63,0	60,0	40	16	✓	7,86 €
CLG1,5-42	42	66,0	63,0	45	16	-	sur demande
CLG1,5-45	45	70,5	67,5	45	16	-	sur demande
CLG1,5-50	50	78,0	75,0	45	20	✓	9,81 €
CLG1,5-54	54	84,0	81,0	50	20	-	sur demande
CLG1,5-55	55	85,5	82,5	50	20	-	sur demande
CLG1,5-60	60	93,0	90,0	60	20	✓	12,78 €
CLG1,5-65	65	100,0	97,5	60	20	-	sur demande
CLG1,5-70	70	108,0	105,0	60	20	✓	18,23 €
↓ <b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b> ↓							
CLG1,5-75	75	115,5	112,5	60	20	-	sur demande

\*Dans la limite du disponible