

Engrenage droit plastique





MODULE

Nylon PA6 moulé

1,0

ØA : préalésage à modifier impérativement

- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière : nylon 6 Renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage



Options

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur www.hpceurope.com
- Pièces non modifiables par nos soins pour des réalisations spéciales voir réf. ZG, ZPG

Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	1000+
Rem. Prix	-10%	-25%	-35%	Sur demande	

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage ØA	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
CLG1-12	12	14	12	9	4	✓	3,32 €
CLG1-15	15	17	15	10	4	✓	3,32 €
CLG1-16	16	18	16	13	5	✓	3,46 €
CLG1-20	20	22	20	16	5	✓	3,46 €
CLG1-24	24	26	24	20	6	✓	3,65 €
CLG1-25	25	27	25	20	6	✓	3,65 €
CLG1-28	28	30	28	22	6	✓	4,52 €
CLG1-30	30	32	30	25	6	✓	4,52 €
CLG1-32	32	34	32	25	6	✓	4,71 €
CLG1-35	35	37	35	30	8	✓	4,71 €
CLG1-40	40	42	40	30	8	✓	5,55 €
CLG1-45	45	47	45	35	10	✓	5,93 €
CLG1-50	50	52	50	35	10	✓	6,62 €
CLG1-55	55	57	55	35	14	✓	7,16 €
CLG1-60	60	62	60	40	14	✓	8,04 €
CLG1-70	70	72	70	40	14	✓	9,27 €
CLG1-72	72	74	72	40	20	✓	9,27 €
CLG1-75	75	77	75	50	20	-	sur demande
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
CLG1-77	77	79	77	50	20	-	sur demande

*Dans la limite du disponible