

Engrenage droit plastique



MODULE



Nylon PA6 **moulé**

2,5

ØA : préalésage à modifier impérativement



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière : nylon 6
- Renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage



Série économique

Options

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur www.hpceurope.com
- Pièces non modifiables par nos soins pour des réalisations spéciales voir réf. ZG, ZPG

REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	1000+
Rem. Prix	-10%	-25%	-35%	Sur demande	

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage ØA	Stock [†]	Prix Uni. 1 à 9
CLG2,5-12	12	35,00	30,00	22	8	✓	5,55 €
CLG2,5-14	14	40,00	35,00	22	8	-	sur demande
CLG2,5-15	15	42,50	37,50	30	10	✓	5,55 €
CLG2,5-16	16	45,00	40,00	30	10	✓	8,04 €
CLG2,5-18	18	50,00	45,00	35	10	✓	8,04 €
CLG2,5-20	20	55,00	50,00	35	10	✓	8,04 €
CLG2,5-22	22	60,00	55,00	40	16	-	sur demande
CLG2,5-23	23	62,50	57,50	40	16	-	sur demande
CLG2,5-24	24	65,00	60,00	40	16	-	sur demande
CLG2,5-25	25	67,50	62,50	40	16	✓	11,03 €
CLG2,5-26	26	70,00	65,00	40	16	-	sur demande
CLG2,5-27	27	72,50	67,50	40	16	-	sur demande
CLG2,5-28	28	75,00	70,00	40	16	-	sur demande
CLG2,5-29	29	77,50	72,50	40	16	-	sur demande
CLG2,5-30	30	80,00	75,00	45	16	-	14,00 €
CLG2,5-32	32	85,00	80,00	50	16	-	sur demande
CLG2,5-35	35	92,50	87,50	50	16	-	16,66 €
CLG2,5-40	40	105,00	100,00	60	20	-	sur demande
CLG2,5-45	45	117,50	112,50	60	20	-	24,92 €
CLG2,5-50	50	130,00	125,00	60	20	✓	27,56 €
CLG2,5-57	57	147,50	142,50	60	20	-	sur demande
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
CLG2,5-62	62	160,00	155,00	60	25	-	sur demande

[†]Dans la limite du disponible