

Engrenage droit plastique



MODULE

Nylon PA6 moulé

3,0





Série économique

- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière : nylon 6
- Renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage

Options

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur www.hpceurope.com
- Pièces non modifiables par nos soins pour des réalisations spéciales voir réf. ZG, ZPG



ØA : préalésage à modifier impérativement

REMISES

Qté	1+	10+	50+	100+	1000+
Rem. Prix	-10%	-25%	-35%	Sur demande	

Références	Nb. de Dents	Extérieur ØD	Primitif ØP	Moyeu ØM	Préalésage ØA	Stock [†]	Prix Uni. 1 à 9
CLG3-12	12	42	36	25	12	✓	7,53 €
CLG3-14	14	48	42	30	12	-	sur demande
CLG3-15	15	51	45	35	12	✓	7,53 €
CLG3-16	16	54	48	40	12	✓	14,37 €
CLG3-18	18	60	54	45	12	✓	14,37 €
CLG3-20	20	66	60	45	12	✓	14,37 €
CLG3-22	22	72	66	45	16	-	sur demande
CLG3-23	23	75	69	45	16	-	sur demande
CLG3-24	24	78	72	45	16	-	sur demande
CLG3-25	25	81	75	45	16	✓	19,63 €
CLG3-26	26	84	78	45	16	-	sur demande
CLG3-27	27	87	81	45	16	-	sur demande
CLG3-28	28	90	84	50	16	-	sur demande
CLG3-29	29	93	87	50	16	-	sur demande
CLG3-30	30	96	90	50	16	✓	24,40 €
CLG3-32	32	102	96	50	16	-	sur demande
CLG3-35	35	111	105	50	20	✓	29,47 €
CLG3-40	40	126	120	60	20	✓	35,46 €
CLG3-45	45	141	135	60	20	-	39,84 €
CLG3-50	50	156	150	60	20	-	41,61 €
CLG3-55	55	171	165	60	20	-	sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
CLG3-60	60	186	180	60	25	-	sur demande

[†]Dans la limite du disponible