

# Cardan télescopique à billes

## CTH

## Avec arbre cannelé à billes


- Paliers à aiguilles
- Angle de désalignement maxi 90°
- Matières : acier C45  
Axe : 18NCD4 trempé

### Applications

- Vitesses de rotations élevées

### Couple

- Consultez-nous avec vos conditions d'application



### Alésage modifiable



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix		-6%	-12%	Sur demande

Références	Lmini-maxi	ØD	ØAH7	L1	L2	Course C	Prix Uni. 1 à 4
CTH20-184/209	184-209	40	20	72	14	25	346,50 €
CTH20-240/270	240-270	40	20	82	19	30	346,50 €
CTH20-224/259	224-259	40	20	97	19	35	346,50 €
CTH20-260/313	260-313	40	20	95	19	53	346,50 €