


## Fixation mâle

## D-PARss D-KONss


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaques inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A

### Utilisation

- Butée d'amortissement



Type D-PARss



Type D-KONss



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✓	3,36 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✓	5,16 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✓	13,97 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✓	14,34 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✓	11,12 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	-	3,20 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	-	8,01 €
D-KON12-80-30/SS	M12	35	80	30	-	42,73 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	92,88 €

\*Dans la limite du disponible