

Diabolo pour chaîne à palettes

DBL820 Pour chaînes séries 820 et 815



- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Matières :
 - Acétal autolubrifiant
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande


Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL820-21-25	129	25	0,3	13,76 €
DBL820-21-30	129	30	0,3	13,76 €
DBL820-21-35	129	35	0,3	13,76 €
DBL820-21-40	129	40	0,3	13,76 €
DBL820-23-25	141	25	0,4	15,45 €
DBL820-23-30	141	30	0,4	15,45 €
DBL820-23-35	141	35	0,4	15,45 €
DBL820-23-40	141	40	0,4	15,90 €
DBL820-25-25	153	45	0,4	15,74 €
DBL820-25-30	153	30	0,4	15,74 €
DBL820-25-35	153	35	0,4	15,74 €
DBL820-25-40	153	40	0,4	15,74 €

Dimensions en mm

- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matière :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL880-19-25	118,0	25	0,3	13,76 €
DBL880-19-30	118,0	30	0,3	13,76 €
DBL880-19-35	118,0	35	0,3	13,76 €
DBL880-19-40	118,0	40	0,3	13,76 €
DBL880-21-25	129,8	25	0,3	14,35 €
DBL880-21-30	129,8	30	0,3	14,35 €
DBL880-21-35	129,8	35	0,3	14,35 €
DBL880-21-40	129,8	40	0,3	14,35 €
DBL880-23-25	142,2	25	0,3	15,90 €
DBL880-23-30	142,2	30	0,3	15,90 €
DBL880-23-35	142,2	35	0,3	15,90 €
DBL880-23-40	142,2	40	0,3	15,79 €
DBL880-25-25	154,7	25	0,4	16,74 €
DBL880-25-30	154,7	30	0,4	16,74 €
DBL880-25-35	154,7	35	0,4	16,74 €
DBL880-25-40	154,7	40	0,4	16,74 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel