


- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier 20NCD2
- Saignée en U entre les deux dentures

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z _A Dents	Primitif ØP _A	Z _B Dents	Primitif ØP _B	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG0.5-16/48	16	8,50	48	24,00	4,00	6,45	48,21 €
DG0.5-24/60	24	12,00	60	30,00	6,00	10,45	48,81 €
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
DG0.5-24/144	24	12,00	144	72,00	6,00	10,45	53,00 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel