



Engrenage double

Acier 34C10

MODULE
1,5-2


- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10
- Saignée en U entre les deux dentures

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Module	Z _A Dents	Primitif ØP _A	Z _B Dents	Primitif ØP _B	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG1,5-16/48	1,5	16	24,00	48	72,00	10	13,00	91,53 €
DG1,5-20/100		20	30,00	100	150,00	10	19,00	192,35 €
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓								
DG1,5-20/120		20	30,00	120	180,00	10	19,00	sur demande
DG2-15/45	2	15	30,00	45	90,00	15	24,00	130,28 €
DG2-15/60		15	30,00	60	120,00	15	24,00	236,53 €
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓								
DG2-20/120		20	40,00	120	240,00	15	34,00	sur demande