

D-PAR D-KON

Fixation mâle


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
Armature : plaques acier
Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A

Utilisation


- Butée d'amortissement

Option

- Version inox sur demande



Type D-PAR



Type D-KON



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix		-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	T	ØD	H	Stock [†]	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✓	2,35 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✓	3,04 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✓	4,51 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✓	9,30 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✓	8,22 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✓	20,50 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	78,54 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	✓	2,19 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✓	6,18 €
D-KON12-80-30	M12	35	80	30	✓	26,40 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	44,06 €

[†]Dans la limite du disponible