

- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
 - Armature : plaque acier
 - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A

Utilisation


- Butée d'amortissement

Option

- Version inox sur demande

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix		-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
D-ZY4-10-10	M4	10	10	10	38	43	✓	1,03 €
D-ZY4-15-8	M4	15	8	10	122	95	✓	1,12 €
D-ZY4-15-10	M4	15	10	10	106	95	✓	1,28 €
D-ZY4-15-15	M4	15	15	10	74	95	✓	1,42 €
D-ZY6-20-15	M6	20	15	18	138	170	✓	1,58 €
D-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	✓	1,75 €
D-ZY6-20-25	M6	20	25	18	-	-	✓	1,75 €
D-ZY6-25-10	M6	25	10	18	-	-	✓	1,65 €
D-ZY6-25-15	M6	25	15	18	254	280	✓	1,82 €
D-ZY6-25-20	M6	25	20	18	128	280	✓	2,04 €
D-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	✓	2,19 €
D-ZY6-25-30	M6	25	30	18	80	280	✓	2,44 €
D-ZY8-30-20	M8	30	20	20	200	400	✓	2,73 €
D-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	✓	3,04 €
D-ZY8-30-30	M8	30	30	20	120	400	✓	3,43 €
D-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	✓	3,97 €
D-ZY8-40-20	M8	40	20	23	-	-	✓	3,73 €
D-ZY8-40-30	M8	40	30	23	23	234	✓	4,21 €
D-ZY8-40-40	M8	40	40	23	-	-	✓	4,43 €
D-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	✓	4,21 €
D-ZY10-50-20	M10	50	20	28	680	1000	✓	5,65 €
D-ZY10-50-30	M10	50	30	28	425	1000	✓	5,81 €
D-ZY10-50-40	M10	50	40	28	-	-	✓	6,37 €
D-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	6,75 €
D-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	✓	7,53 €
D-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	✓	11,08 €
D-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	14,34 €
D-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	✓	11,08 €
D-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2000	2300	✓	10,54 €
D-ZY12-75-40	M12	75	40	37	810	2300	-	15,88 €
D-ZY12-75-50	M12	75	50	37	-	-	-	16,55 €
D-ZY12-75-55	M12	75	55	37	-	-	✓	17,50 €
D-ZY16-100-50	M16	100	50	41	1578	4200	✓	29,25 €
D-ZY16-100-55	M16	100	55	41	860	4200	-	30,71 €

*Dans la limite du disponible