


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque inox A2
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	T	Compression		Prix Uni. 1 à 5
					Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	
D-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	38	43	1,51 €
D-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	122	95	2,67 €
D-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	106	95	1,84 €
D-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	74	95	2,01 €
D-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	138	170	2,63 €
D-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	2,71 €
D-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	-	-	2,54 €
D-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	-	-	2,34 €
D-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	254	280	2,59 €
D-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	128	280	2,87 €
D-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	3,16 €
D-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	80	280	3,41 €
D-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	200	400	3,86 €
D-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	4,26 €
D-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	120	400	4,80 €
D-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	5,67 €
D-ZY8-40-20/SS	M8	40	20	23	-	-	5,25 €
D-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	23	234	5,87 €
D-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	-	-	6,20 €
D-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	5,91 €
D-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	680	1000	7,97 €
D-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	425	1000	8,14 €
D-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	-	-	8,91 €
D-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	9,53 €
D-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	10,48 €
D-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	15,41 €
D-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	19,89 €
D-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	15,41 €
D-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2000	2300	14,63 €
D-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	810	2300	21,98 €
D-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	-	-	22,97 €
D-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	-	-	24,04 €
D-ZY16-100-25/SS	M16	100	25	41	-	-	35,30 €
D-ZY16-100-50/SS	M16	100	50	41	1578	4200	46,84 €
D-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	860	4200	48,49 €

\*Dans la limite du disponible