


ET Ressort de traction **DIN 2097** Cordes à piano inox


- Matières : corde à piano inox selon DIN 17224 No. 1, 4310 BS 2056 EN58A
Inox commercial recuit 302 AMS.
- Extrémités : boucles fermées allemandes.
La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale est indicative et peut changer

**+ de 250 pièces
consultez-nous**



Info.

- Réalisations sur mesure : contactez-nous
(Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur maxi. extension L1	Tension initiale IT (N)	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ET4080	2,50	0,50	7,90	9,61	2,05	13,42	6,65	✓	7,55 €
ET4081	2,50	0,50	10,90	13,64	2,05	13,42	4,15	-	7,55 €
ET4082	2,50	0,50	15,40	19,68	2,05	13,42	2,66	-	7,55 €
ET4083	3,50	0,50	9,50	13,82	1,47	10,00	1,96	✓	7,55 €
ET4084	3,50	0,50	12,50	19,41	1,47	10,00	1,22	✓	7,55 €
ET4085	3,50	0,50	17,00	27,80	1,47	10,00	0,78	-	7,55 €
ET4086	3,50	0,50	24,50	41,80	1,47	10,00	0,49	✓	7,55 €
ET4087	3,50	0,50	290,00	500,00	1,47	10,00	0,04	✓	7,55 €
ET4088	5,50	0,50	12,70	25,80	2,09	6,50	0,42	✓	7,55 €
ET4089	5,50	0,50	15,70	36,60	2,09	6,50	0,26	✓	8,27 €
ET4090	5,50	0,50	20,20	52,90	2,09	6,50	0,17	✓	7,55 €
ET4091	5,50	0,50	27,70	80,00	2,09	6,50	0,26	✓	7,55 €
ET4092	5,50	0,50	37,70	116,10	2,09	6,50	0,07	✓	7,55 €

*Dans la limite du disponible



Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur maxi. extension L1	Tension initiale IT (N)	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ET4093	2,80	0,55	8,80	10,78	2,33	15,83	6,82	-	8,78 €
ET4094	2,80	0,55	12,10	15,27	2,33	15,83	4,26	-	8,78 €
ET4095	2,80	0,55	17,00	21,96	2,33	15,83	2,72	-	8,78 €
ET4096	3,50	0,55	9,90	13,58	1,98	13,08	3,02	-	8,78 €
ET4097	3,50	0,55	13,20	19,09	1,98	13,08	1,89	-	8,78 €
ET4098	3,50	0,55	18,10	27,30	1,98	13,08	1,21	-	8,78 €
ET4099	3,50	0,55	26,40	41,10	1,98	13,08	0,75	✓	8,78 €
ET4100	6,00	0,55	13,90	28,00	0,91	7,92	0,48	✓	8,78 €
ET4101	6,00	0,55	17,20	39,70	0,91	7,92	0,30	✓	8,78 €
ET4102	6,00	0,55	22,10	57,20	0,91	7,92	0,19	✓	8,78 €
ET4103	6,00	0,55	30,40	86,60	0,91	7,92	0,12	✓	8,78 €
ET4104	6,00	0,55	41,40	125,70	0,91	7,92	0,09	✓	8,78 €
ET4105	3,00	0,63	9,70	11,55	3,49	21,83	10,08	-	8,78 €
ET4106	3,00	0,63	13,50	16,46	3,49	21,83	6,26	-	8,78 €
ET4107	3,00	0,63	19,20	23,82	3,49	21,83	4,01	-	8,78 €
ET4108	4,50	0,63	12,10	17,75	2,18	15,25	2,31	✓	8,78 €
ET4109	4,50	0,63	15,90	24,94	2,18	15,25	1,44	✓	8,78 €
ET4110	4,50	0,63	21,60	35,70	2,18	15,25	0,92	✓	8,78 €
ET4111	4,50	0,63	31,00	53,60	2,18	15,25	0,58	✓	8,78 €
ET4112	7,00	0,63	16,10	32,70	1,39	10,17	0,52	✓	8,78 €
ET4113	7,00	0,63	19,90	46,50	1,39	10,17	0,32	✓	8,78 €
ET4114	7,00	0,63	25,60	67,20	1,39	10,17	0,21	✓	8,78 €
ET4115	7,00	0,63	35,00	101,50	1,39	10,17	0,13	✓	8,78 €
ET4116	7,00	0,63	47,60	147,30	1,39	10,17	0,09	✓	8,78 €
ET4117	3,50	0,70	11,10	13,46	3,72	25,58	9,25	-	8,78 €
ET4118	3,50	0,70	15,30	19,08	3,72	25,58	5,79	-	8,78 €
ET4119	3,50	0,70	21,60	27,50	3,72	25,58	3,70	-	8,78 €
ET4120	5,00	0,70	13,50	19,75	2,83	18,83	2,56	-	8,78 €
ET4121	5,00	0,70	17,70	27,70	2,83	18,83	1,60	✓	8,78 €
ET4122	5,00	0,70	24,00	39,60	2,83	18,83	1,02	-	8,78 €
ET4123	5,00	0,70	34,50	59,50	2,83	18,83	0,64	✓	8,78 €
ET4124	7,50	0,70	17,50	34,40	1,81	12,83	0,65	✓	8,78 €
ET4125	7,50	0,70	21,70	48,70	1,81	12,83	0,41	-	8,78 €
ET4126	7,50	0,70	28,00	70,20	1,81	12,83	0,26	✓	8,78 €
ET4127	7,50	0,70	38,50	106,00	1,81	12,83	0,17	-	8,78 €
ET4128	7,50	0,70	52,50	153,50	1,81	12,83	0,11	✓	8,78 €
ET4129	4,00	0,80	12,60	15,26	4,96	33,25	10,58	✓	8,78 €
ET4130	4,00	0,80	17,40	21,66	4,96	33,25	6,67	-	8,78 €
ET4131	4,00	0,80	24,60	31,26	4,96	33,25	4,25	-	8,78 €
ET4132	5,50	0,80	15,00	21,40	3,99	25,17	3,33	-	8,78 €
ET4133	5,50	0,80	19,80	30,00	3,99	25,17	2,08	✓	8,78 €
ET4134	5,50	0,80	27,00	43,00	3,99	25,17	1,33	✓	8,78 €
ET4135	5,50	0,80	39,00	64,60	3,99	25,17	0,83	✓	8,78 €
ET4136	5,50	0,80	290,00	515,00	3,99	25,17	0,09	✓	15,74 €

*Dans la limite du disponible

ET Ressort de traction **DIN 2097**

Cordes à piano Inox

- Matières : corde à piano inox selon DIN 17224 No. 1,4310 BS 2056 EN58A
Inox commercial recuit 302 AMS
- Extrémités : boucles fermées allemandes. La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale est indicative et peut changer



**+ de 250 pièces
consultez-nous**

Info.

- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Ø Extérieur D0	Ø Fil d	Longueur à vide L0	Longueur maxi. extension L1	Tension initiale IT (N)	Charge à L1 (N) P1	Raideur (N/mm) P/f	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ET4137	9,00	0,80	20,60	42,00	2,28	15,83	0,63	✓	8,78 €
ET4138	9,00	0,80	25,40	59,70	2,28	15,83	0,39	✓	8,78 €
ET4139	9,00	0,80	32,60	86,10	2,28	15,83	0,25	✓	8,78 €
ET4140	9,00	0,80	44,60	130,20	2,28	15,83	0,16	✓	8,78 €
ET4141	9,00	0,80	60,60	188,60	2,28	15,83	0,11	✓	8,78 €
ET4142	4,50	0,90	14,20	17,15	6,20	41,42	11,92	✓	8,78 €
ET4143	4,50	0,90	19,60	24,32	6,20	41,42	7,47	-	8,78 €
ET4144	4,50	0,90	27,70	35,08	6,20	41,42	4,77	-	8,78 €
ET4145	6,30	0,90	17,10	24,53	4,66	30,92	3,52	-	8,78 €
ET4146	6,30	0,90	22,50	34,40	4,66	30,92	2,21	✓	8,78 €
ET4147	6,30	0,90	30,60	49,20	4,66	30,92	1,42	✓	8,78 €
ET4148	6,30	0,90	44,10	73,80	4,66	30,92	0,88	✓	8,78 €
ET4149	10,00	0,90	23,00	46,10	2,89	20,00	0,73	-	8,78 €
ET4150	10,00	0,90	28,40	65,30	2,89	20,00	0,46	✓	8,78 €
ET4151	10,00	0,90	36,50	94,10	2,89	20,00	0,29	✓	8,78 €
ET4152	10,00	0,90	50,00	142,20	2,89	20,00	0,19	✓	8,78 €
ET4153	10,00	0,90	68,00	206,00	2,89	20,00	0,12	✓	8,78 €
ET4154	5,00	1,00	15,80	19,05	6,27	50,66	13,25	-	8,78 €
ET4155	5,00	1,00	21,80	27,00	6,27	50,66	8,25	✓	8,78 €
ET4156	5,00	1,00	30,80	38,90	6,27	50,66	5,30	✓	8,78 €
ET4157	7,00	1,00	19,00	27,17	6,27	37,75	3,92	✓	8,78 €
ET4158	7,00	1,00	25,00	38,10	6,27	37,75	2,45	✓	8,78 €
ET4159	7,00	1,00	34,00	54,40	6,27	37,75	1,52	✓	8,78 €

*Dans la limite du disponible

ET Ressort de traction DIN 2097

Cordes à piano inox


- Matières :
Cordes à piano : inox selon Din 17224
Inox 12CrNi17.7
- Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097. La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale F_0 = charge maxi.x0,08
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes

**+ de 75 pièces
consultez-nous**



Info.

- Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4160	1,00	7,00	49,00	1,01	32,70	38,00	6,68 €
ET4161	1,00	7,00	290,00	0,16	220,00	38,00	8,46 €
ET4162	1,00	11,00	25,40	0,88	24,80	25,00	6,68 €
ET4163	1,00	11,00	31,40	0,55	39,60	25,00	6,68 €
ET4164	1,00	11,00	40,40	0,35	61,90	25,00	6,68 €
ET4165	1,00	11,00	55,40	0,22	99,00	25,00	6,68 €
ET4166	1,00	11,00	75,40	0,15	149,00	25,00	6,68 €
ET4167	1,10	5,50	17,40	15,03	3,50	61,00	6,68 €
ET4168	1,10	5,50	24,00	9,45	5,70	61,00	6,68 €
ET4169	1,10	5,50	33,90	6,01	8,80	61,00	6,68 €
ET4170	1,10	7,50	20,60	4,89	8,30	47,00	6,68 €
ET4171	1,10	7,50	27,20	3,05	13,30	47,00	6,68 €
ET4172	1,10	7,50	37,10	1,96	20,80	47,00	6,68 €
ET4173	1,10	7,50	53,60	1,22	33,20	47,00	6,68 €


Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4174	1,10	12,00	27,80	0,99	26,40	30,00	6,68 €
ET4175	1,10	12,00	34,40	0,62	42,30	30,00	6,68 €
ET4176	1,10	12,00	44,30	0,40	66,10	30,00	6,68 €
ET4177	1,10	12,00	60,80	0,24	106,00	30,00	6,68 €
ET4178	1,10	12,00	82,80	0,17	159,00	30,00	6,68 €
ET4179	1,20	6,00	19,00	16,40	3,80	72,00	6,68 €
ET4180	1,20	6,00	26,20	10,31	6,10	72,00	6,68 €
ET4181	1,20	6,00	37,00	6,55	9,50	72,00	6,68 €
ET4182	1,20	8,50	23,00	4,66	9,90	53,00	7,34 €
ET4183	1,20	8,50	30,20	2,91	15,80	53,00	7,34 €
ET4184	1,20	8,50	41,00	1,86	24,60	53,00	7,34 €
ET4185	1,20	8,50	59,00	1,16	39,60	53,00	7,34 €
ET4186	1,20	8,50	290,00	0,21	225,00	53,00	8,24 €
ET4187	1,20	13,00	30,20	1,10	27,90	36,00	7,34 €
ET4188	1,20	13,00	37,40	0,69	44,70	36,00	7,34 €
ET4189	1,20	13,00	48,20	0,44	69,80	36,00	7,34 €
ET4190	1,20	13,00	66,20	0,27	112,00	36,00	7,34 €
ET4191	1,20	13,00	90,20	0,18	168,00	36,00	7,34 €
ET4192	1,40	7,00	22,10	19,15	4,40	95,00	7,34 €
ET4193	1,40	7,00	30,50	11,94	7,00	95,00	7,34 €
ET4194	1,40	7,00	43,10	7,65	10,90	95,00	7,34 €
ET4195	1,40	10,00	26,90	5,27	11,60	70,00	7,34 €
ET4196	1,40	10,00	35,30	3,29	18,50	70,00	7,34 €
ET4197	1,40	10,00	47,90	2,11	28,90	70,00	7,34 €
ET4198	1,40	10,00	68,90	1,32	46,20	70,00	7,34 €
ET4199	1,40	10,00	290,00	0,27	220,00	70,00	8,46 €
ET4200	1,40	15,00	34,90	1,33	31,20	48,00	7,34 €
ET4201	1,40	15,00	43,30	0,83	50,00	48,00	7,34 €
ET4202	1,40	15,00	55,90	0,53	78,10	48,00	7,34 €
ET4203	1,40	15,00	76,90	0,33	125,00	48,00	7,34 €
ET4204	1,40	15,00	105,00	0,22	187,00	48,00	7,76 €
ET4205	1,60	8,00	25,30	21,82	4,90	122,00	7,34 €
ET4206	1,60	8,00	34,90	13,66	7,80	122,00	7,34 €
ET4207	1,60	8,00	49,30	8,76	12,20	122,00	7,34 €
ET4208	1,60	11,00	30,10	6,91	11,70	93,00	7,34 €
ET4209	1,60	11,00	39,70	4,31	18,70	93,00	7,34 €
ET4210	1,60	11,00	54,10	2,77	29,30	93,00	7,34 €
ET4211	1,60	11,00	78,10	1,73	46,80	93,00	7,34 €
ET4212	1,60	17,00	39,70	1,56	34,30	63,00	7,34 €
ET4213	1,60	17,00	49,30	0,98	54,80	63,00	7,34 €
ET4214	1,60	17,00	63,70	0,63	85,60	63,00	7,34 €
ET4215	1,60	17,00	87,70	0,40	137,00	63,00	7,34 €
ET4216	1,60	17,00	120,00	0,26	205,00	63,00	7,76 €

ET Ressort de traction **DIN 2097**

Cordes à piano inox


- Matières :
Cordes à piano : inox selon Din 17224
Inox 12CrNi17.7
- Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097. La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale F_0 = charge maxi.x0,08
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes

**+ de 75 pièces
consultez-nous**



Info.

- Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4217	1,80	9,00	28,40	24,56	5,40	152,00	7,34 €
ET4218	1,80	9,00	39,20	15,29	8,60	152,00	7,34 €
ET4219	1,80	9,00	55,40	9,88	13,40	152,00	7,34 €
ET4220	1,80	12,00	33,20	8,67	11,90	119,00	7,34 €
ET4221	1,80	12,00	44,00	5,39	19,00	119,00	7,34 €
ET4222	1,80	12,00	60,20	3,45	29,70	119,00	7,34 €
ET4223	1,80	12,00	87,20	2,16	47,60	119,00	7,34 €
ET4224	1,80	12,00	290,00	0,58	175,00	119,00	8,09 €
ET4225	1,80	20,00	46,00	1,53	41,90	73,00	7,34 €
ET4226	1,80	20,00	56,80	0,95	67,00	73,00	7,34 €
ET4227	1,80	20,00	73,00	0,61	105,00	73,00	7,53 €
ET4228	1,80	20,00	100,00	0,38	167,00	73,00	7,76 €
ET4229	1,80	20,00	136,00	0,25	251,00	73,00	7,76 €


Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4230	2,00	10,00	31,60	27,31	5,90	185,00	8,09 €
ET4231	2,00	10,00	43,60	17,09	9,40	185,00	8,09 €
ET4232	2,00	10,00	61,60	10,99	14,70	185,00	8,09 €
ET4233	2,00	14,00	38,00	8,09	14,70	138,00	8,09 €
ET4234	2,00	14,00	50,00	5,05	23,60	138,00	8,09 €
ET4235	2,00	14,00	68,00	3,24	36,90	138,00	8,09 €
ET4236	2,00	14,00	98,00	2,02	59,00	138,00	8,09 €
ET4237	2,00	22,00	50,80	1,74	44,70	90,00	8,24 €
ET4238	2,00	22,00	62,80	1,09	71,50	90,00	8,24 €
ET4239	2,00	22,00	80,80	0,70	112,00	90,00	8,24 €
ET4240	2,00	22,00	111,00	0,44	179,00	90,00	8,24 €
ET4241	2,00	22,00	151,00	0,29	268,00	90,00	8,46 €
ET4242	2,20	11,00	34,80	30,06	6,30	220,00	8,24 €
ET4243	2,20	11,00	48,00	18,81	10,10	220,00	8,24 €
ET4244	2,20	11,00	67,80	12,02	15,80	220,00	8,24 €
ET4245	2,20	15,00	41,20	9,79	14,80	168,00	8,24 €
ET4246	2,20	15,00	54,40	6,10	23,70	168,00	8,24 €
ET4247	2,20	15,00	74,20	3,91	37,00	168,00	8,24 €
ET4248	2,20	15,00	107,00	2,44	59,20	168,00	8,24 €
ET4249	2,20	24,00	55,60	1,98	47,10	108,00	8,24 €
ET4250	2,20	24,00	68,80	1,24	75,30	108,00	8,24 €
ET4251	2,20	24,00	88,60	0,79	118,00	108,00	8,24 €
ET4252	2,20	24,00	122,00	0,50	188,00	108,00	8,24 €
ET4253	2,20	24,00	166,00	0,33	282,00	108,00	8,72 €
ET4254	2,50	13,00	40,30	29,46	7,80	270,00	8,24 €
ET4255	2,50	13,00	55,30	18,47	12,50	270,00	8,24 €
ET4256	2,50	13,00	77,80	11,77	19,60	270,00	8,24 €
ET4257	2,50	18,00	48,30	9,19	18,90	200,00	8,24 €
ET4258	2,50	18,00	63,30	5,73	30,30	200,00	8,24 €
ET4259	2,50	18,00	85,80	3,67	47,30	200,00	8,24 €
ET4260	2,50	18,00	123,00	2,29	75,70	200,00	8,24 €
ET4261	2,50	28,00	64,30	2,05	55,60	133,00	8,24 €
ET4262	2,50	28,00	79,30	1,29	88,90	133,00	8,24 €
ET4263	2,50	28,00	102,00	0,82	139,00	133,00	8,24 €
ET4264	2,50	28,00	139,00	0,52	222,00	133,00	8,46 €
ET4265	2,50	28,00	189,00	0,34	333,00	133,00	8,72 €
ET4266	2,80	14,00	44,20	38,31	7,70	340,00	8,24 €
ET4267	2,80	14,00	61,00	23,96	12,20	340,00	8,24 €
ET4268	2,80	14,00	86,20	15,37	19,10	340,00	8,24 €
ET4269	2,80	20,00	53,80	10,56	20,30	250,00	8,24 €
ET4270	2,80	20,00	70,60	6,60	32,40	250,00	8,24 €
ET4271	2,80	20,00	95,80	4,22	50,60	250,00	8,24 €
ET4272	2,80	20,00	138,00	2,64	81,00	250,00	8,24 €

ET Ressort de traction **DIN 2097**

Cordes à piano inox


- Matières :
Cordes à piano : inox selon Din 17224
Inox 12CrNi17.7
- Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097. La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale F_0 = charge maxi.x0,08
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes

**+ de 75 pièces
consultez-nous**



Info.

- Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem.Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4273	2,80	30,00	69,80	2,67	54,70	170,00	8,24 €
ET4274	2,80	30,00	86,60	1,67	87,60	170,00	8,24 €
ET4275	2,80	30,00	112,00	1,07	137,00	170,00	8,24 €
ET4276	2,80	30,00	154,00	0,67	219,00	170,00	8,72 €
ET4277	2,80	30,00	210,00	0,45	328,00	170,00	9,17 €
ET4278	3,20	16,00	50,60	43,72	8,50	435,00	8,24 €
ET4279	3,20	16,00	69,80	27,31	13,60	435,00	8,24 €
ET4280	3,20	16,00	98,60	17,52	21,30	435,00	8,24 €
ET4281	3,20	22,00	60,20	13,83	20,50	330,00	8,46 €
ET4282	3,20	22,00	79,40	8,59	32,70	330,00	8,46 €
ET4283	3,20	22,00	108,00	5,57	51,10	330,00	8,46 €
ET4284	3,20	22,00	156,00	3,45	81,80	330,00	8,72 €

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4285	3,20	36,00	82,60	2,59	68,40	205,00	8,46 €
ET4286	3,20	36,00	102,00	1,62	109,00	205,00	8,46 €
ET4287	3,20	36,00	131,00	1,04	171,00	205,00	8,72 €
ET4288	3,20	36,00	179,00	0,65	274,00	205,00	9,02 €
ET4289	3,20	36,00	243,00	0,43	410,00	205,00	12,96 €
ET4290	3,60	18,00	56,90	49,13	9,40	540,00	14,82 €
ET4291	3,60	18,00	78,50	30,75	15,00	540,00	14,82 €
ET4292	3,60	18,00	111,00	19,67	23,40	540,00	14,82 €
ET4293	3,60	25,00	68,10	15,03	23,00	405,00	14,82 €
ET4294	3,60	25,00	89,70	9,36	36,80	405,00	14,82 €
ET4295	3,60	25,00	122,00	6,00	57,60	405,00	14,82 €
ET4296	3,60	25,00	176,00	3,75	92,10	405,00	15,43 €
ET4297	3,60	40,00	92,10	3,04	72,90	260,00	14,82 €
ET4298	3,60	40,00	114,00	1,91	117,00	260,00	14,82 €
ET4299	3,60	40,00	146,00	1,22	182,00	260,00	15,43 €
ET4300	3,60	40,00	200,00	0,76	292,00	260,00	15,43 €
ET4301	3,60	40,00	272,00	0,51	437,00	260,00	15,83 €
ET4302	4,00	20,00	63,20	54,63	10,10	650,00	15,43 €
ET4303	4,00	20,00	87,20	34,10	16,20	650,00	15,43 €
ET4304	4,00	20,00	123,00	21,82	25,30	650,00	15,43 €
ET4305	4,00	28,00	76,00	16,15	25,40	480,00	15,43 €
ET4306	4,00	28,00	100,00	10,13	40,70	480,00	15,43 €
ET4307	4,00	28,00	136,00	6,48	63,60	480,00	15,67 €
ET4308	4,00	28,00	196,00	4,05	102,00	480,00	15,83 €
ET4309	4,00	45,00	103,00	3,25	81,20	310,00	15,83 €
ET4310	4,00	45,00	127,00	2,03	130,00	310,00	15,83 €
ET4311	4,00	45,00	163,00	1,30	203,00	310,00	16,71 €
ET4312	4,00	45,00	223,00	0,81	325,00	310,00	19,59 €
ET4313	4,00	45,00	303,00	0,54	487,00	310,00	23,97 €
ET4314	4,50	22,00	70,30	66,91	10,40	810,00	15,83 €
ET4315	4,50	22,00	97,30	41,83	16,60	810,00	16,71 €
ET4316	4,50	22,00	138,00	26,80	25,90	810,00	16,71 €
ET4317	4,50	32,00	86,30	17,26	29,00	580,00	16,71 €
ET4318	4,50	32,00	113,00	10,82	46,40	580,00	16,71 €
ET4319	4,50	32,00	154,00	6,90	72,60	580,00	17,42 €
ET4320	4,50	32,00	221,00	4,30	116,00	580,00	17,97 €
ET4321	4,50	50,00	115,00	3,80	86,40	380,00	16,71 €
ET4322	4,50	50,00	142,00	2,38	138,00	380,00	17,42 €
ET4323	4,50	50,00	183,00	1,53	216,00	380,00	17,97 €
ET4324	4,50	50,00	250,00	0,95	346,00	380,00	19,59 €
ET4325	4,50	50,00	340,00	0,64	518,00	380,00	20,62 €
ET4326	5,00	25,00	79,00	68,28	11,90	940,00	16,71 €
ET4327	5,00	25,00	109,00	42,69	19,00	940,00	16,71 €
ET4328	5,00	25,00	154,00	27,31	29,70	940,00	15,83 €

ET Ressort de traction DIN 2097 Cordes à piano inox


- Matières :
Cordes à piano : inox selon Din 17224
Inox 12CrNi17.7
- Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097. La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale F_0 = charge maxi.x0,08
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes

**+ de 75 pièces
consultez-nous**



Info.

- Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+	75+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur D0	Longueur à vide	Raideur C N/mm	Déflexion maxi.	Charge maxi.	Prix Uni. 1 à 4
ET4329	5,00	36,00	96,60	18,38	32,20	685,00	16,71 €
ET4330	5,00	36,00	127,00	11,42	51,50	685,00	15,83 €
ET4331	5,00	36,00	172,00	7,33	80,40	685,00	15,83 €
ET4332	5,00	36,00	247,00	4,59	129,00	685,00	19,59 €
ET4333	5,00	55,00	127,00	4,37	90,60	460,00	17,42 €
ET4334	5,00	55,00	157,00	2,73	145,00	460,00	17,97 €
ET4335	5,00	55,00	202,00	1,75	226,00	460,00	19,59 €
ET4336	5,00	55,00	277,00	1,10	362,00	460,00	20,62 €
ET4337	5,00	55,00	377,00	0,72	544,00	460,00	22,22 €