

Butée élastique cylindrique



E-ZY

Fixation Femelle

- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :

Armature : plaque acier

Cylindre : caoutchouc


- Dureté : NK 55-60 shore A

Utilisation

- Butée d'amortissement

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix		-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✓	1,03 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✓	1,28 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✓	1,34 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✓	1,75 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✓	1,82 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✓	1,96 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✓	2,50 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✓	2,50 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✓	2,42 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✓	2,50 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✓	2,81 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✓	3,43 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✓	4,21 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✓	5,33 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	✓	5,81 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✓	6,38 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✓	7,46 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	-	11,31 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✓	16,81 €

*Dans la limite du disponible