

- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :

Armature : plaque inox A2

Cylindre : caoutchouc


- Dureté : NK 55-60 shore A

Utilisation

- Butée d'amortissement

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	Compression		Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)	
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	2,26 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	1,76 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	1,93 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	2,54 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	2,67 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	2,79 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	3,00 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	3,53 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	3,53 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	3,53 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	3,94 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	4,80 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	5,87 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	7,48 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	8,14 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	8,87 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	10,48 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	16,03 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	23,50 €